



EPIC® H-B 16 SDRLH-BO

하우징 디자인 H-B. 산업 표준

다이렉트 레버와 케이블 입력을 위한 피벗이 있는 견고한 범용 금속 하우징은 플라스틱 산업에서 사용

정보

튼튼한 경첩이 달린 금속 뚜껑
2개의 케이블을 쉽게 도입 가능
보호 등급 UL50E 테스트



Lapp의 보완 자동화 요소



기계 및 플랜트 엔지니어링



기계적 저항성



튼튼함



방수

장점

뒀개 표준. 모든 응용에 넓은 선택
배선을 위한 더 많은 내부 공간

응용 범위

플랜트 엔지니어링
조명과 사운드 기술
플라스틱 산업

최근 업데이트 (20.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 16 SDRLH-BO

제품 특성

표면-장착 기반, 높은 버전
이중 레버용 볼드
2 케이블 인입부
금속 커버

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 하우징
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
재료:	하우징: 파우더-코팅된 알루미늄 합금, 회색 레버: 아연-도금 강철 씰링: NBR
보호 평가:	IP 65 (latched) IP 40 (cover closed) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (latched)
VDE-시험됨:	인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: B437 UL-테스트 완료: UL 파일 번호: E75770
온도 범위:	-40°C to +100°C, short-term up to +125°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

EPIC® H-B 16 SDRLH-BO

품번	Article description	M	PG	Packaging unit
H-B 하우징: 표면-장착 기반 (커버, 2 케이블 인입부, 이중 레버용 볼트, 높은 버전)				
70096200	H-B 16 SDRLH-BO 21	-	21	5
79096200	H-B 16 SDRLH-BO M25	25	-	5
79096400	H-B 16 SDRLH-BO M32	32	-	5