

EPIC® H-B 24 SDRL-BO

하우징 디자인 H-B. 산업 표준

이중 레버용 2 개의 케이블 엔트리 및 피벗이 있는 범용 금속 하우징은 제작 응용 분야에 사용하기에 적합

정보
2개의 케이블을 쉽게 도입 가능
튼튼한 경첩이 달린 금속 뚜껑
보호 등급 UL50E 테스트





Lapp의 보완 자동화 요소

기계 및 플랜트 엔지니어링

기계적 저항성

튼튼함

방수

장점
4개의 나사로 안전하게 고정
케이블 글랜드 조립이용이한 캐스팅 넥

응용 범위
플랜트 엔지니어링
조명과 사운드 기술
플라스틱 산업

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 24 SDRL-BO

제품 특성
표면-장착 기반, 낮은버젼
이중 레버용 볼드
2 케이블 인입부
금속 커버

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 하우징
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
재료:	하우징: 파우더-코팅된 알루미늄 합금, 회색 레버: 아연-도금 강철 씰링: NBR
보호 평가:	IP 65 (latched) IP 40 (cover closed) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (latched)
VDE-시험됨:	인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: B437 UL-테스트 완료: UL 파일 번호: E75770
온도 범위:	-40°C to +100°C, short-term up to +125°C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-B 24 SDRL-BO

품번	Article description	M	PG	피스 / PU
H-B 하우징: 표면-장착 기반 (커버, 2 케이블 인입부, 이중 레버용 볼트)				
10109000	H-B 24 SDRL-BO 21	-	21	5
19109000	H-B 24 SDRL-BO M25	25	-	5

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.