
EPIC® H-A 32 SDRL-BO

2 인서트 용 러그된 하우징(깔개있는 하우징),

컴팩트 한 견고한 하우징에는 더블 레버용 2 개의 케이블 입구와 피벗이 있어 제어 시스템에서 사용하기에 적합인 옵션

정보
2배 크기 H-A 32용의 견고한 소형 금속 하우징





방수

튼튼함

기계적 저항성

기계 및 플랜트 엔지니어링

장점
작은 H-A, H-D 그리고 STA 시리즈의 두개 인서트 용도. 공간 절약

응용 범위
기계및 장비 생산
제어 엔지니어링

제품 특성
표면-장착 기반
이중 레버용 볼드
2 케이블 인입부
금속 커버

기술 데이터
분류 ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-A 32 SDRL-BO

	ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 하우징
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
재료:	하우징: 알루미늄 합금, 회색 레버: 아연-도금 강철 씰링: NBR
보호 평가:	IP 65 (latched) IP 40 (cover closed)
VDE-시험됨:	UL-테스트 완료: UL 파일 번호: E75770
온도 범위:	-40°C to +100°C, short-term up to +125°C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-A 32 SDRL-BO

품번	Article description	M	PG	Neck
H-A 하우징 : 표면-장착 기반 (커버, 2 케이블 인입부, 볼트 이중 레버)				
70516200	H-A 32 SDRL-BO 21	-	21	yes
70516400	H-A 32 SDRL-BO 29	-	29	yes
79516200	H-A 32 SDRL-BO M25	25	-	yes
79516400	H-A 32 SDRL-BO M32	32	-	yes

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.