EPIC® H-A 16

서비스 친화적인 나선 연결로 400V까지 H-A 커넥터 사용

좁은 표준 인서트는 볼트로 쉽게 연결될 수 있으며 통전 전류 및 전압에 보편적으로 사용

정보
더 향상된 새로운 전압 안정성, 작은 규모에서는 400V로
전류 및 전압 전송에 공통 사용
Made in Germany



- 기계 및 플랜트 엔지니어링
- 철도
- 풍력 에너지
- 조립 시간
- 공간 요구 사항
- 전압
- 다양한 승인 인증

장점
전류 및 전압 전송에 공통 사용
더 향상된 새로운 전압 안정성, 작은 규모에서는 400V로
표준 용도의 슬림한 커넥터 인서트

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 16

다양한 단면적에 적용되는 서비스 친화적인 나선 연결, 전동 드라이버용 나사 머리 PH1에 적합
Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

응용 범위
기계및 장비 생산
제어 엔지니어링
플라스틱 산업

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 컨택트 인서트
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Contact insert for industrial connectors
정격 전압 (V):	IEC: 400 V UL: 600 V CSA: 600 V
정격 펄스 전압:	4 kV
정격 전류 (A):	IEC: 16 A UL: 14 A CSA: 16 A
오염도:	3
화재성능:	UL94 V-0
접촉 저항:	1.5 - 4 mohm
핀:	구리 합금, 은 도금
접촉 번호/수치:	16 + PE
체결 방법:	스크류 체결: 0.5 - 2.5 mm²
스트리핑 길이 (mm):	8
재료:	PC, 폴리카보네이트
기계적작업 사이클:	500
VDE-시험됨:	인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: B437 UL-테스트 완료: UL 파일 번호: E75770
온도 범위:	-40°C ~ +120°C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

EPIC® H-A 16

제품 정보

품번	Article description	Contact type	전선 보호	작동 접촉 수	피스 / PU
H-A 16 스크류 체결					
10530000	H-A 16 SS	메일	yes	1 - 16	5
10531000	H-A 16 BS	피메일	yes	1 - 16	5
10532000	H-A 16 SS	메일	-	1 - 16	5
10533000	H-A 16 BS	피메일	-	1 - 16	5

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.