



EPIC® H-B 24 TGBH

하우징 디자인 H-B. 산업 표준

직사각형 커넥터 범용 금속 하우징은 제작에 사용할 수 없음. 2 개의 레버 및 케이블 엔트리

정보

편안한 분리를 위한 논슬립 리지
커버가 있는 상대방과 연결
보호 등급 UL50E 테스트



Lapp의 보완 자동화 요소



기계 및 플랜트 엔지니어링



기계적 저항성



튼튼함



방수

장점

하우징과 인서트의 다양한 범주로 많은 응용에 이상적
배선을 위한 더 많은 내부 공간

응용 범위

플랜트 엔지니어링
조명과 사운드 기술
플라스틱 산업

최근 업데이트 (21.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 24 TGBH

제품 특성

후드, 높은 버전
이중 레버
직선 케이블 인입부
neck 이 있는/없는 버전

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 하우징
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
재료:	하우징: 파우더-코팅된 알루미늄 합금, 회색 레버: 아연-도금 강철 씰링: NBR
보호 평가:	IP 65 (latched) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (latched)
VDE-시험됨:	인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: B437 UL-테스트 완료: UL 파일 번호: E75770
온도 범위:	-40°C to +100°C, short-term up to +125°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매



EPIC® H-B 24 TGBH

품번	Article description	M	PG	Neck	피스 / PU
H-B 하우징: 후드 (직선 케이블 인입부, 이중 레버, 높은 버전)					
70155400	H-B 24 TGBH 21	-	21	yes	5
70155600	H-B 24 TGBH 29	-	29	yes	5
79155400	H-B 24 TGBH M25	25	-	-	5
79155600	H-B 24 TGBH M32	32	-	-	5