


EPIC® H-B 10 SGR

하우징 디자인 H-B. 산업 표준

견고한 범용 하우징은 플라스틱 업계에서 사용하기에 적합하며 2 개의 이중 레버와 1 개의 케이블 입구로 구성

정보

2개의 레버가 있는 더블 레버 버전으로 안전성 향상



Lapp의 보완 자동화 요소



기계 및 플랜트 엔지니어링



기계적 저항성



튼튼함



방수

장점

단일 이중 레버를 가진 가장 작은 하우징. 적합한 하우징은 모든 응용에 제공 가능

응용 범위

플랜트 엔지니어링
조명과 사운드 기술
플라스틱 산업

제품 특성

표면-장착 기반, 낮은버전
이중 레버

최근 업데이트 (20.05.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 10 SGR

1 케이블 인입부

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 하우징
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
재료:	하우징: 파우더-코팅된 알루미늄 합금, 회색 레버: 아연-도금 강철 씰링: NBR
보호 평가:	IP 65 (latched) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (latched)
VDE-시험됨:	인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: B437 UL-테스트 완료: UL 파일 번호: E75770
온도 범위:	-40°C to +100°C, short-term up to +125°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매



EPIC® H-B 10 SGR

품번	Article description	M	PG	Packaging unit
H-B 하우징: 표면-장착 기반 (1 케이블 인입부, 이중 레버)				
10034000	H-B 10 SGR 16	-	16	10
19034000	H-B 10 SGR M20	20	-	10
19034100	H-B 10 SGR M25	25	-	10