

## EPIC® H-B 10 TBF

하우징 디자인 H-B. 산업 표준

이중 레버 2 개와 직접 케이블 입구가 있는 낮은 금속 하우징은 제작 응용 분야에 적합

### 정보

2개의 레버가 있는 더블 레버 버전으로 안전성 향상



-  Lapp의 보완 자동화 요소
-  기계 및 플랜트 엔지니어링
-  기계적 저항성
-  튼튼함
-  방수

### 장점

단일 이중 레버를 가진 가장 작은 하우징. 적합한 하우징은 모든 응용에 제공 가능

### 응용 범위

플랜트 엔지니어링  
조명과 사운드 기술  
플라스틱 산업

### 제품 특성

케이블 커플러 후드, 낮은 버전  
이중 레버

최근 업데이트 (27.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-B 10 TBF

직선 케이블 인입부  
neck 이 있는/없는 버전

### 기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 하우징

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors

재료:

하우징: 파우더-코팅된 알루미늄 합금, 회색

레버: 아연-도금 강철

씰링: NBR

보호 평가:

IP 65 (latched)

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (latched)

VDE-시험됨:

인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: B437

UL-테스트 완료:

UL 파일 번호: E75770

온도 범위:

-40°C to +100°C, short-term up to +125°C

### 비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

## EPIC® H-B 10 TBF

| 품번                                      | Article description | M  | PG | Neck | 피스 / PU |
|-----------------------------------------|---------------------|----|----|------|---------|
| H-B 하우징: 케이블 커플러 후드 (직선 케이블 인입부, 이중 레버) |                     |    |    |      |         |
| 10046000                                | H-B 10 TBF 16       | -  | 16 | yes  | 10      |
| 70040200                                | H-B 10 TBF 21       | -  | 21 | yes  | 10      |
| 19046000                                | H-B 10 TBF M20      | 20 | -  | -    | 10      |
| 79040200                                | H-B 10 TBF M25      | 25 | -  | -    | 10      |