

EPIC® H-B 6 TG

하우징 디자인 H-B. 산업 표준

유니버설 금속 하우징은 H-B 시리즈 중 가장 작은 몸체로 뛰어난 전기적 특성을 가진 인서트에 적합

정보

편안한 분리를 위한 논슬립 리지
높은 버전: 배선을 위한 더 많은 내부 공간
보호 등급 UL50E 테스트



-  Lapp의 보완 자동화 요소
-  기계 및 플랜트 엔지니어링
-  기계적 저항성
-  튼튼함
-  방수

장점

H-B 시리즈중에 가장 작은 하우징. 높은 전기 성질을 가진 인서트를 위한 것

응용 범위

플랜트 엔지니어링
제어 엔지니어링
플라스틱 산업

제품 특성

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 6 TG

후드, low 버전
싱글 레버용 볼트
직선 케이블 인입부
neck 이 있는/없는 버전

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 하우징

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors

재료:

Housing: powder-coated aluminium alloy, grey
Bolts: steel, coated

보호 평가:

IP 65 (latched)
NEMA 250, UL50E: 12, 4 (latched)

VDE-시험됨:

인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: B437
UL-테스트 완료:
UL 파일 번호: E75770

온도 범위:

-40°C to +100°C, short-term up to +125°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

EPIC® H-B 6 TG

품번	Article description	M	PG	Neck	피스 / PU
H-B 하우징: 후드 (직선 케이블 인입부, 단일 레버용 볼트)					
10011000	H-B 6 TG 13,5	-	13.5	yes	10
10021000	H-B 6 TG 16	-	16	yes	10
19011000	H-B 6 TG M20	20	-	-	10
19021000	H-B 6 TG M25	25	-	-	10