



EPIC® H-B 24 SDRH-BO

하우징 디자인 H-B. 산업 표준

범용 하이 금속 하우징은 이중 레버 및 케이블 입구용 피벗으로 구성되며 플라스틱 산업에서 사용하기에 적합

정보

배선을 위한 더 많은 내부 공간
튼튼한 경첩이 달린 금속 뚜껑
보호 등급 UL50E 테스트



-  Lapp의 보완 자동화 요소
-  기계 및 플랜트 엔지니어링
-  기계적 저항성
-  튼튼함
-  방수

장점

4개의 나사로 안전하게 고정
케이블 글랜드 조립이 용이한 캐스팅 넥

응용 범위

플랜트 엔지니어링
조명과 사운드 기술
플라스틱 산업

최근 업데이트 (21.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 24 SDRH-BO

제품 특성

표면-장착 기반, 높은 버전
이중 레버용 볼드
1 케이블 인입부
금속 커버

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 하우징
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
재료:	하우징: 파우더-코팅된 알루미늄 합금, 회색 레버: 아연-도금 강철 씰링: NBR
보호 평가:	IP 65 (latched) IP 40 (cover closed) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (latched)
VDE-시험됨:	인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: B437 UL-테스트 완료: UL 파일 번호: E75770
온도 범위:	-40°C to +100°C, short-term up to +125°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

EPIC® H-B 24 SDRH-BO

품번	Article description	M	PG	피스 / PU
H-B 하우징: 표면-장착 기반 (커버, 1 케이블 인입부, 이중 레버용 볼트, 높은 버전)				
70145200	H-B 24 SDRH-BO 21	-	21	5
70145400	H-B 24 SDRH-BO 29	-	29	5
79145400	H-B 24 SDRH-BO M32	32	-	5

최근 업데이트 (21.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16