


EPIC® H-BE 32 Screw termination

입증된 표준 인서트로 조립용이

나사 종단이 있는 표준 인서트는 높은 전압 및 전류에 사용될 수 있으며 높은 신뢰성을 제공

정보

쉬운 설치를 위한 입증된 나사
스크류, 크림프, 케이지 클램프 그리고 푸쉬-인 버전은 자유롭게 혼용이 가능
Made in Germany



Lapp의 보완 자동화 요소



기계 및 플랜트 엔지니어링



철도



튼튼함



내온도성



장점

스크류, 크림프 케이지 클램프 그리고 푸쉬-인 버전은 자유롭게 혼용이 가능
EPIC® H-BE 시리즈는 고전압 고전류 작업시에 신뢰성있는 연결의 응용에 적합

Railway applications

- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

최근 업데이트 (27.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BE 32 Screw termination

응용 범위

기계 엔지니어링
플라스틱 산업
조명과 사운드 기술
철도 응용 / 차량 구조

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 콘택트 인서트
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Contact insert for industrial connectors
정격 전압 (V):	IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
정격 펄스 전압:	6 kV
정격 전류 (A):	IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A
오염도:	3
화재성능:	UL94 V-0
접촉 저항:	< 2 mOhm
핀:	구리 합금, 은 도금
접촉 번호/수치:	32 + PE
체결 방법:	스크류 체결: 0.5 - 2.5 mm ²
스트리핑 길이 (mm):	8
재료:	PC, 폴리카보네이트
기계적작업 사이클:	500
인증:	인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: B437 UL 테스트를 거친 제품: UL 파일 번호: E75770 및 E483837
온도 범위:	-40°C to +100°C, short-term up to +125°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

EPIC® H-BE 32 Screw termination

품번	Article description	Contact type	전선 보호	작동 접촉 수	피스 / PU
H-BE 32 스크류 체결					
10202000	EPIC® H-BE 16 SS 17-32	메일	yes	17 - 32	5
10203000	EPIC® H-BE 16 BS 17-32	피메일	yes	17 - 32	5
10202100	EPIC® H-BE 16 SS 17-32	메일	-	17 - 32	5
10203100	EPIC® H-BE 16 BS 17-32	피메일	-	17 - 32	5