


EPIC® H-B 24 TG 2X

하우징 디자인 H-B. 산업 표준

이중 레버 및 2 개의 직접 케이블 엔트리용 피벗이 있는 범용 금속 하우징은 조명 및 사운드 시스템에 사용하기에 적합

정보

편안한 분리를 위한 논슬립 리지
2개의 케이블을 쉽게 도입 가능
보호 등급 UL50E 테스트



Lapp의 보완 자동화 요소



기계 및 플랜트 엔지니어링



기계적 저항성



튼튼함



방수

장점

하우징과 인서트의 다양한 범주로 많은 응용에 이상적

응용 범위

플랜트 엔지니어링
조명과 사운드 기술
플라스틱 산업

제품 특성

최근 업데이트 (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 24 TG 2X

후드, low 버전
이중 레버용 볼드
2 직선 케이블 인입부
넥(목덜미)이 없는 버전

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 하우징

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors

재료:

하우징: 파우더-코팅된 알루미늄 합금, 회색
레버: 아연-도금 강철
씰링: NBR

보호 평가:

IP 65 (latched)
NEMA 250, UL50E: 12, 4 (latched)

VDE-시험됨:

인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: B437
UL-테스트 완료:
UL 파일 번호: E75770

온도 범위:

-40°C to +100°C, short-term up to +125°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

EPIC® H-B 24 TG 2X

품번	Article description	M	Neck	피스 / PU
H-B 하우징: 후드 (2 직선 케이블 인입부, 이중 레버용 볼트)				
44422019	H-B 24 TG 2XM25	2 x 25	yes	5
44422020	H-B 24 TG 2XM32	2 x 32	yes	5