

EPIC® H-BE 48 Crimp termination



입증된 표준 인서트로 조립용이

다기능 인서트는 고전압 및 고전류에 사용할 수 있으며, 기계 공학과 같이 높은 신뢰성과 적합성을 제공

정보

최대 4 mm²의 와이어 연결용

스크류, 크림프, 케이지 클램프 그리고 푸쉬-인 버전은 자유롭게 혼용이 가능



M				F			
37	25	13	1	1	13	25	37
38	26	14	2	2	14	26	38
39	27	15	3	3	15	27	39
40	28	16	4	4	16	28	40
41	29	17	5	5	17	29	41
42	30	18	6	6	18	30	42
43	31	19	7	7	19	31	43
44	32	20	8	8	20	32	44
45	33	21	9	9	21	33	45
46	34	22	10	10	22	34	46
47	35	23	11	11	23	35	47
48	36	24	12	12	24	36	48



Lapp의 보완 자동화 요소



기계 및 플랜트 엔지니어링



철도



튼튼함



내온도성

장점

스크류, 크림프 케이지 클램프 그리고 푸쉬-인 버전은 자유롭게 혼용이 가능
EPIC® H-BE 시리즈는 고전압 고전류 작업시에 신뢰성있는 연결의 응용에 적합

Railway applications

- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

응용 범위

기계 엔지니어링

최근 업데이트 (20.05.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BE 48 Crimp termination

플라스틱 산업
조명과 사운드 기술
철도 응용 / 차량 구조

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 콘택트 인서트
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Contact insert for industrial connectors
정격 전압 (V):	IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
정격 펄스 전압:	6 kV
정격 전류 (A):	IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A
오염도:	3
화재성능:	UL94 V-0
접촉 저항:	< 2 mOhm
핀:	구리 합금, 은/금 도금
접촉 번호/수치:	48 + PE
체결 방법:	크림프 종단: 0.14 ~ 4.0 mm ²
재료:	PC, 폴리카보네이트
기계적작업 사이클:	500
인증:	UL-테스트 완료: UL 파일 번호: E75770
온도 범위:	-40°C ... +125°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매



EPIC® H-BE 48 Crimp termination

품번	Article description	Contact type	작동 접촉 수	Packaging unit
10186202	EPIC® H-BE 24 SCM 25-48	메일	25 - 48	5
10187202	EPIC® H-BE 24 BCM 25-48	피메일	25 - 48	5