
EPIC® H-B 24 TGH 2X

하우징 디자인 H-B. 산업 표준

직접 레버 및 2 개의 케이블 입구를 위한 피벗을 포함한 견고한 유니버설 하우징은 제작에 사용

정보
편안한 분리를 위한 논슬립 리지
2개의 케이블을 쉽게 도입 가능
보호 등급 UL50E 테스트



- Lapp의 보완 자동화 요소
- 기계 및 플랜트 엔지니어링
- 기계적 저항성
- 튼튼함
- 방수

장점
하우징과 인서트의 다양한 범주로 많은 응용에 이상적
배선을 위한 더 많은 내부 공간

응용 범위
플랜트 엔지니어링
조명과 사운드 기술
플라스틱 산업

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 24 TGH 2X

제품 특성

후드, 높은 버젼
이중 레버용 볼드
2 직선 케이블 인입부
넥(목덜미)이 없는 버젼

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 하우징
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
재료:	하우징: 파우더-코팅된 알루미늄 합금, 회색 레버: 아연-도금 강철 씰링: NBR
보호 평가:	IP 65 (latched) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (latched)
VDE-시험됨:	인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: B437 UL-테스트 완료: UL 파일 번호: E75770
온도 범위:	-40°C to +100°C, short-term up to +125°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-B 24 TGH 2X

품번	Article description	M	피스 / PU
H-B 하우징: 후드 (2 직선 케이블 인입부, 이중 레버용 볼트, 높은 버전)			
44422021	H-B 24 TGH 2XM25	2 x 25	5
79178500	H-B 24 TGH 2XM32	2 x 32	5

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16