
EPIC® H-B 24 TSB

하우징 디자인 H-B. 산업 표준

2 개의 이중 레버, 측면 케이블 입구 및 목이 있는 견고한 금속 하우징은 제작에 사용하기에 적합

정보
편안한 분리를 위한 논슬립 리지
커버가 있는 상대방과 연결
보호 등급 UL50E 테스트





Lapp의 보완 자동화 요소

기계 및 플랜트 엔지니어링

기계적 저항성

튼튼함

방수

장점
하우징과 인서트의 다양한 범주로 많은 응용에 이상적
2개의 레버가 있는 더블 레버 버전으로 안전성 향상

응용 범위
플랜트 엔지니어링
조명과 사운드 기술
플라스틱 산업

최근 업데이트 (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-B 24 TSB

제품 특성
후드, low 버젼
이중 레버
측면 케이블 인입부
넥(목덜미)이 없는 버젼

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 하우징
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
재료:	하우징: 파우더-코팅된 알루미늄 합금, 회색 레버: 아연-도금 강철 씰링: NBR
보호 평가:	IP 65 (latched) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (latched)
VDE-시험됨:	인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: B437 UL-테스트 완료: UL 파일 번호: E75770
온도 범위:	-40°C to +100°C, short-term up to +125°C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-B 24 TSB

품번	Article description	M	PG	Neck	피스 / PU
H-B 하우징: 후드 (측면 케이블 인입부, 이중 레버)					
10114000	H-B 24 TSB 21	-	21	yes	5
10124000	H-B 24 TSB 29	-	29	yes	5
19114000	H-B 24 TSB M25	25	-	yes	5
19124000	H-B 24 TSB M32	32	-	yes	5

최근 업데이트 (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.