

# EPIC® H-BVE 6


이 고전압 인서트는 추가적으로 두 개의 스위칭 연결을 갖추었습니다

다극 고전압 인서트에는 2 개의 스위칭 접점이 있으며 제작과 기계 공학에 적합인 솔루션

**정보**
래깅 스위치 접촉이 있는 멀티폴 인서트
하중 하에서 연결을 끊기 위한 스위치 작동 가능








내온도성

**장점**
이 고전압 인서트는 추가적으로 두 개의 스위칭 연결을 갖추었습니다
관련 배선을 사용하면 래깅 스위치 접점이 작동, 접점이 분리되기 전에 전원 공급을 차단합니다

**응용 범위**
기계 엔지니어링
플랜트 엔지니어링

**기술 데이터**

| | |
|---|---|
| 분류 ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000438<br>ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 컨택트 인서트 |
| 분류 ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000438<br>ETIM 6.0 Class-Description: Contact insert for industrial connectors |
| 정격 전압 (V): | IEC: 630 V<br>UL: 600 V<br>CSA: 600 V |
| 정격 펄스 전압: | 6 kV |
| 정격 전류 (A): | IEC: 16 A<br>UL: 16 A |

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

# EPIC® H-BVE 6

| | |
|---|---|
| | CSA: 16 A |
| 오염도: | 3 |
| 접촉 저항: | < 2 mOhm |
| 핀: | 구리 합금, 은 도금 |
| 접촉 번호/수치: | 6 + 2 + PE |
| 체결 방법: | 스크류 체결: 0.5 - 2.5 mm² |
| 스트리핑 길이 (mm): | 8 |
| 기계적작업 사이클: | 100 |
| VDE-시험됨: | 인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: B437<br>UL-테스트 완료:<br>UL 파일 번호: E75770 |
| 온도 범위: | -40°C to +100°C, short-term up to +125°C |

**비고**
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매


최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

# EPIC® H-BVE 6

| 품번 | Article description | Contact type | 전선 보호 | 작동 접촉 수 | 피스 / PU |
|---|---|---|---|---|---|
| H-BVE 6 스크류 체결 | | | | | |
| 10239010 | H-BVE 6 SS | 메일 | yes | 6 + 2 | 5 |
| 10240010 | H-BVE 6 BS | 피메일 | yes | 6 + 2 | 5 |
| 10239110 | H-BVE 6 SS | 메일 | - | 6 + 2 | 5 |
| 10240110 | H-BVE 6 BS | 피메일 | - | 6 + 2 | 5 |

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

# EPIC® H-BVE 6




최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16