
EPIC® H-DD 72


공간이 좁은 상황에서 높은 핀의 수를 위하여 기계 크림프 접촉을 가진 H-DD 시리즈

기계 가공된 접점이 있는 커넥터 인서트는 기계 공학 또는 조명 및 사운드 시스템에 사용 가능

정보
소형 커넥터를 위한 최고의 패킹 밀도
EPIC® H-DD 144로도 사용 가능







기계 및 플랜트 엔지니어링

공간 요구 사항

장점
기계 접촉을 지닌 H-DD 시리즈는 공간이 좁은 상황에서 높은 핀의 수를 위하여 디자인. 이것은 보다 작은 덮개 타입을 선택할 수 있게

응용 범위
기계 엔지니어링
조명과 사운드 기술
플라스틱 산업

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 컨택트 인서트
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Contact insert for industrial connectors
정격 전압 (V):	IEC: 250 V UL: 600 V

최근 업데이트 (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

EPIC® H-DD 72

	CSA: 600 V
정격 펄스 전압:	2.5 kV
정격 전류 (A):	IEC: 10 A UL: 8.5 A CSA: 10 A
오염도:	2
접촉 저항:	< 3 mOhm
핀:	구리 합금, 은/금 도금
접촉 번호/수치:	72 + PE
체결 방법:	압착 종단: 0.14 - 2.5 mm²
기계적작업 사이클:	100
VDE-시험됨:	인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: B437 UL-테스트 완료: UL 파일 번호: E75770
온도 범위:	-40°C to +100°C, short-term up to +125°C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-DD 72

품번	Article description	Contact type	제품 명칭	작동 접촉 수	피스 / PU
H-DD 72 크림프 체결					
11285200	H-DD 72 SCM	메일	machined	1 - 72	5
11286200	H-DD 72 BCM	피메일	machined	1 - 72	5

최근 업데이트 (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16