
EPIC® H-B 6 SDR-LB

하우징 디자인 H-B. 산업 표준

견고한 저 금속 하우징은 뛰어난 전기적 특성을 가진 인서트에 적합

정보
튼튼한 경첩이 달린 금속 뚜껑
보호 등급 UL50E 테스트





Lapp의 보완 자동화 요소

기계 및 플랜트 엔지니어링

기계적 저항성

튼튼함

방수

장점
H-B 시리즈중에 가장 작은 하우징. 높은 전기 성질을 가진 인서트를 위한 것

응용 범위
플랜트 엔지니어링
제어 엔지니어링
플라스틱 산업

제품 특성
표면-장착 기반, 낮은버젼
단일 레버

최근 업데이트 (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-B 6 SDR-LB

1 케이블 인입부
금속 커버

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 하우징
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
재료:	하우징: 파우더-코팅된 알루미늄 합금, 회색 레버: 아연-도금 강철 씰링: NBR
보호 평가:	IP 65 (latched) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (latched)
VDE-시험됨:	인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: B437 UL-테스트 완료: UL 파일 번호: E75770
온도 범위:	-40°C to +100°C, short-term up to +125°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-B 6 SDR-LB

품번	Article description	M	PG	피스 / PU
H-B 하우징: 표면-장착 기반 (커버, 1 케이블 인입부, 단일 레버)				
10007000	H-B 6 SDR 16	-	16	10
19007000	H-B 6 SDR M20	20	-	10
79015600	H-B 6 SDR M25	25	-	10

최근 업데이트 (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.