


EPIC® H-B 6 SDR LH-LB

하우징 디자인 H-B. 산업 표준

견고한 저 금속 하우징은 2 개의 케이블 입구를 가지며 뛰어난 전기적 특성을 가진 인서트와 함께 사용하기에 적합

정보

배선을 위한 더 많은 내부 공간
튼튼한 경첩이 달린 금속 뚜껑
보호 등급 UL50E 테스트



Lapp의 보완 자동화 요소



기계 및 플랜트 엔지니어링



기계적 저항성



튼튼함



방수

장점

H-B 시리즈중에 가장 작은 하우징. 높은 전기 성질을 가진 인서트를 위한 것

응용 범위

플랜트 엔지니어링
제어 엔지니어링
플라스틱 산업

제품 특성

표면-장착 기반, 높은 버전

최근 업데이트 (23.03.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 6 SDRLH-LB

단일 레버
2 케이블 인입부
금속 커버

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 하우징

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors

재료:

하우징: 파우더-코팅된 알루미늄 합금, 회색
레버: 아연-도금 강철
씰링: NBR

보호 평가:

IP 65 (latched)
NEMA 250, UL50E: 12, 4 (latched)

VDE-시험됨:

인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: B437
UL-테스트 완료:
UL 파일 번호: E75770

온도 범위:

-40°C to +100°C, short-term up to +125°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매



EPIC® H-B 6 SDR LH-LB

품번	Article description	M	PG	Packaging unit
H-B 하우징: 표면-장착 기반 (커버, 2 케이블 인입부, 단일 레버, 높은 버전)				
70016200	H-B 6 SDR LH-LB 21	-	21	10
79016200	H-B 6 SDR LH-LB M25	25	-	10
79016400	H-B 6 SDR LH-LB M32	32	-	10