

EPIC® MC Module: 10pole stamped

The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.

10 극 모듈은 여러 개의 기능으로 인해 높은 유연성 커넥터 보장. , 제작 사용 가능

정보

릴 접착 처리에 적합
압착 기계로 자동화된 생산



Lapp의 보완 자동화 요소



기계 및 플랜트 엔지니어링



풍력 에너지

장점

1개의 플러그에 여러 기능이 혼재할 수 있으므로 고유연성이 보장
다양한 용도에 적합한 개별 커넥터 어셈블리

응용 범위

플랜트 엔지니어링
인쇄기
제어 엔지니어링

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

ETIM 5.0 클래스 : 모듈 식 커넥터 (산업용 커넥터)

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002641

ETIM 6.0 Class 설명: 모듈식 커넥터(산업용 커넥터)

정격 전압 (V):

250 V

최근 업데이트 (23.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MC Module: 10pole stamped

정격 전류 (A):	최대. 10 A
오염도:	3
접촉 저항:	< 2 mOhm
핀:	구리 합금, 은/금 도금
접촉 번호/수치:	10
체결 방법:	압착 종단: 0.14 - 2.5 mm ²
기계적작업 사이클:	100
VDE-시험됨:	UL-테스트 완료: UL 파일 번호: E75770
온도 범위:	-40°C to +100°C, short-term up to +125°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

EPIC® MC Module: 10pole stamped

품번	Article description	Contact type	작동 접촉 수	Slots	피스 / PU
모델: 10-핀					
10383400	MCS 10 CG	메일	10	1	10
10383500	MCB 10 CG	피메일	10	1	10