

EPIC® H-BE 32 Cage clamp


입증된 표준 인서트로 조립용이

스프링형 단자가 있는 인서트는 고전압 및 고전류에 사용할 수 있으며 높은 신뢰성

정보

다양한 용도를 위한 다기능 인서트

스크류, 크림프, 케이지 클램프 그리고 푸쉬-인 버전은 자유롭게 혼용이 가능



Lapp의 보완 자동화 요소



기계 및 플랜트 엔지니어링



튼튼함



내온도성

장점

스크류, 크림프 케이지 클램프 그리고 푸쉬-인 버전은 자유롭게 혼용이 가능

EPIC® H-BE 시리즈는 고전압 고전류 작업시에 신뢰성있는 연결의 응용에 적합

응용 범위

기계 엔지니어링

플라스틱 산업

조명과 사운드 기술

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 컨택트 인서트

최근 업데이트 (23.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BE 32 Cage clamp

분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Contact insert for industrial connectors
정격 전압 (V):	IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
정격 펄스 전압:	6 kV
정격 전류 (A):	IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A
오염도:	3
접촉 저항:	1.5 - 4 mohm
핀:	구리 합금, 은 도금
접촉 번호/수치:	16 + PE
체결 방법:	케이지 클램프 체결: 0.5 - 2.5 mm ²
스트리핑 길이 (mm):	7
기계적작업 사이클:	100
인증:	UL-테스트 완료: UL 파일 번호: E75770
온도 범위:	-40°C to +100°C, short-term up to +125°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

EPIC® H-BE 32 Cage clamp

품번	Article description	Contact type	전선 보호	작동 접촉 수	피스 / PU
H-BE 32 케이지 클램프 체결					
10400400	EPIC® H-BE 16 SF 17-32	메일	yes	17 - 32	5
10401400	EPIC® H-BE 16 BF 17-32	피메일	yes	17 - 32	5