

EPIC® H-BE 32 Push-In termination

입증된 표준 인서트로 조립용이

도체 인서트는 주황색 버튼을 눌러 도체를 간단히 분리하고 삽입 가능. , 플라스틱 산업 사용 가능

정보

푸쉬-인 버전: 빠르고 쉬운, 공구없는 연결 기술
스크류, 크림프, 케이지 클램프 그리고 푸쉬-인 버전은 자유롭게 혼용이 가능
다양한 용도를 위한 다기능 인서트



Lapp의 보완 자동화 요소



기계 및 플랜트 엔지니어링



철도



조립 시간



튼튼함



내온도성



장점

푸쉬-인 삽입을 통한 절연 단자에 코어 삽입은 공구를 사용하지 않고 안전하게 마운트하고 시간을 절약할 수 있게 해줌
주황색 버튼을 눌러 전선을 쉽게 분해 또는 삽입 가능
표준 2mm 테스트 팁용 테스트 소켓으로 푸쉬-핀 삽입을 쉽게 테스트 가능
Railway applications

최근 업데이트 (23.05.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BE 32 Push-In termination

- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

EPIC® H-BE 시리즈는 고전압 고전류 작업시에 신뢰성있는 연결의 응용에 적합

응용 범위

기계 엔지니어링
플라스틱 산업
조명과 사운드 기술
철도 응용 / 차량 구조

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 콘택트 인서트
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Contact insert for industrial connectors
정격 전압 (V):	IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
정격 펄스 전압:	6 kV
정격 전류 (A):	IEC: 16 A UL: 13 A CSA: 13 A
오염도:	3
화재성능:	UL94 V-0
접촉 저항:	< 2 mOhm
판:	구리 합금, 은 도금
접촉 번호/수치:	32 + PE
체결 방법:	푸쉬-인 단자: 0.14 - 2.5mm ²
스트리핑 길이 (mm):	10
재료:	PA 폴리아미드
기계적작업 사이클:	500
인증:	UL-테스트 완료: UL 파일 번호: E75770
온도 범위:	-40°C to +100°C, short-term up to +125°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매



EPIC® H-BE 32 Push-In termination

품번	Article description	Contact type	전선 보호	작동 접촉 수	Packaging unit
H-BE 32 Push-In termination					
44423208	EPIC® H-BE 16 SP 17-32	메일	yes	17 - 32	5
44423209	EPIC® H-BE 16 BP 17-32	피메일	yes	17 - 32	5

EPIC® H-BE 32 Push-In termination