
EPIC® MH 3

하나의 커넥터에 모든 인서트 조합을 사용하여 높은 유연성 제공

정보
시장 표준과 호환 가능한 모듈식 커넥터 시스템
소형 전원 전송을 위한 전원 모듈 3극



Lapp의 보완 자동화 요소

기계 및 플랜트 엔지니어링

철도

풍력 에너지

화염 저지력

전압

장점
소형 전원 전송을 위한 전원 모듈 3극
Crimp connection for permanent vibration proof contacting
EPIC® MH 시스템은 시장 표준과 호환 가능

1개의 플러그에 여러 기능이 혼재할 수 있으므로 고유연성이 보장
Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

최근 업데이트 (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MH 3

응용 범위
기계 엔지니어링
로봇 산업
플랜트 엔지니어링
재생 에너지
철도 응용 / 차량 구조

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 ETIM 5.0 클래스 : 모듈 식 커넥터 (산업용 커넥터)
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002641 ETIM 6.0 Class 설명: 모듈식 커넥터(산업용 커넥터)
정격 전압 (V):	400 V (conductor - ground) 690 V (conductor - conductor)
정격 펄스 전압:	8 kV
정격 전류 (A):	40
오염도:	3
화재성능:	UL94 V-0
접촉 저항:	< 5 mOhm
접촉 번호/수치:	3
체결 방법:	크림프 종단: 1.5 ~ 10 mm²
재료:	폴리아미드, 강화 유리 섬유
기계적작업 사이클:	500
인증:	UL-테스트 완료: UL 파일 번호: E75770
온도 범위:	-40°C에서 +125°C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® MH 3

품번	Article description	Contact type	작동 접촉 수	Slots	피스 / PU
44423214	EPIC® MHS 3 CM	메일	3	1	10
44423215	EPIC® MHB 3 CM	피메일	3	1	10

최근 업데이트 (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16