
EPIC® MH BUS

하나의 커넥터에 모든 인서트 조합을 사용하여 높은 유연성 제공

EPIC® MH BUS, Module for 2 x 4 shielded contacts

정보
시장 표준과 호환 가능한 모듈식 커넥터 시스템
데이터 및 신호 전송을 위한 쉴드 처리된 모듈
Ethernet CAT. 5e 사용 가능



Lapp의 보완 자동화 요소

기계 및 플랜트 엔지니어링

철도

풍력 에너지

장점
데이터 및 신호 전송을 위한 쉴드 처리된 모듈
Ethernet CAT. 5e 사용 가능
EPIC® MH 시스템은 시장 표준과 호환 가능

Crimp connection for permanent vibration proof contacting
1개의 플러그에 여러 기능이 혼재할 수 있으므로 고유연성이 보장
Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

응용 범위
기계 엔지니어링

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MH BUS

로봇 산업
플랜트 엔지니어링
재생 에너지
철도 응용 / 차량 구조

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 ETIM 5.0 클래스 : 모듈 식 커넥터 (산업용 커넥터)
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002641 ETIM 6.0 Class 설명: 모듈식 커넥터(산업용 커넥터)
정격 전압 (V):	50
정격 펄스 전압:	0,8 kV
정격 전류 (A):	10
오염도:	3
화재성능:	UL94 V-0
체결 방법:	압착 종단: 0.14 - 2.5 mm²
재료:	PA
기계적작업 사이클:	500
인증:	UL-테스트 완료: UL 파일 번호: E75770
온도 범위:	-40°C에서 +125°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® MH BUS

품번	Article description	Contact type	작동 접촉 수	Slots	피스 / PU
EPIC® MH BUS					
44423228	EPIC® MHS Bus	메일	2	2	10
44423230	EPIC® MHB Bus	피메일	2	2	10

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16