

EPIC® H-BE 6 Crimp termination


입증된 표준 인서트로 조립용이

다양한 어플리케이션을 위한 다기능 인서트는 압착 터미네이션 기능이 있어 고전압 및 고전류에 사용 가능

정보

최대 4 mm²의 와이어 연결용

스크류, 크림프, 케이지 클램프 그리고 푸쉬-인 버전은 자유롭게 혼용이 가능
철도 응용



Lapp의 보완 자동화 요소



기계 및 플랜트 엔지니어링



철도



튼튼함



내온도성

장점

스크류, 크림프 케이지 클램프 그리고 푸쉬-인 버전은 자유롭게 혼용이 가능
EPIC® H-BE 시리즈는 고전압 고전류 작업시에 신뢰성있는 연결의 응용에 적합

Railway applications

- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

응용 범위

최근 업데이트 (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BE 6 Crimp termination

기계 엔지니어링
플라스틱 산업
조명과 사운드 기술
철도 응용 / 차량 구조

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 콘택트 인서트
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Contact insert for industrial connectors
정격 전압 (V):	IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
정격 펄스 전압:	6 kV
정격 전류 (A):	IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A
오염도:	3
화재성능:	UL94 V-0
접촉 저항:	< 2 mOhm
핀:	구리 합금, 은/금 도금
접촉 번호/수치:	6 + PE
체결 방법:	크림프 종단: 0.14 ~ 4.0 mm ²
재료:	PC, 폴리카보네이트
기계적작업 사이클:	500
인증:	UL-테스트 완료: UL 파일 번호: E75770
온도 범위:	-40°C ... +125°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

EPIC® H-BE 6 Crimp termination

품번	Article description	Contact type	작동 접촉 수	피스 / PU
EPIC® H-BE 6 크림프 종단				
10180002	EPIC® H-BE 6 SCM	메일	1 - 6	10
10181002	EPIC® H-BE 6 BCM	피메일	1 - 6	10

EPIC® H-BE 6 Crimp termination

