

EPIC® H-BS 12


고전류 용 인서트

최대 35A의 전류 부하용 커넥터 인서트에는 12 개의 접점과 나사 종단 포함. 제작 및 기계 공학에 적합합니다.

정보
최대 35A 전류용 표준 인서트
철도 응용
Made in Germany







기계 및 플랜트 엔지니어링

튼튼함

내온도성

장점
최대 35A의 높은 등급
도체 단면까지의 나사 종단 6 mm²

하나의 덮개에서 다른 연결-번호를 갖춘 두 개의 H-BS 6 인서트
UL은 UL 508/UL 2237에 따라 제어 캐비닛의 적용을 테스트

응용 범위
플랜트 엔지니어링
기계 엔지니어링
드라이브 시스템
철도 응용 / 차량 구조

기술 데이터
분류 ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

최근 업데이트 (23.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-BS 12

	ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 컨택트 인서트
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Contact insert for industrial connectors
정격 전압 (V):	IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V 도체 - 도체: 690 V
정격 펄스 전압:	6 kV
정격 전류 (A):	IEC: 35 A UL: 35 A CSA: 35 A
오염도:	3
접촉 저항:	< 2 mOhm
핀:	구리 합금, 은 도금
접촉 번호/수치:	12 + PE
체결 방법:	스크류 체결: 0.5 - 6 mm²
스트리핑 길이 (mm):	8
기계적작업 사이클:	100
VDE-시험됨:	인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: B437 UL 테스트를 거친 제품: UL 파일 번호: E75770 및 E483837
온도 범위:	-40°C to +100°C, short-term up to +125°C

비고
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-BS 12

품번	Article description	Contact type	전선 보호	작동 접촉 수	피스 / PU
H-BS 12 스크류 체결					
10170600	H-BS 6 SS 7-12	메일	yes	7 - 12	5
10171600	H-BS 6 BS 7-12	피메일	yes	7 - 12	5

최근 업데이트 (23.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16