

EPIC® H-D 7 machined

압착 접점을 위한 멀티 폴 인서트



소형 표준 인서트는 가공된 접점을 가지고 있으며, 제어 시스템 및 기계 또는 장치 제조에 적합

정보

소형의 강력한 표준 인서트

압착 도구로 빠른 가공을 위한 기계 가공된 접촉부

Made in Germany



기계 및 플랜트 엔지니어링



공간 요구 사항



튼튼함

장점

고성능 소형 커넥터

고성능 크림핑 접촉면

응용 범위

기계 및 장비 생산

제어 엔지니어링

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 컨택트 인서트

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000438

ETIM 6.0 Class-Description: Contact insert for industrial connectors

최근 업데이트 (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-D 7 machined

정격 전압 (V):	IEC: 24 V (AC)/60 V (DC) 금속 하우징; 250 V 열가소성 수지 하우징; UL: 250 V
정격 펄스 전압:	2.5 kV
정격 전류 (A):	IEC: 10 A UL: 10 A
오염도:	3
화재성능:	UL94 V-0
접촉 저항:	< 2 mOhm
핀:	구리 합금, 은/금 도금
접촉 번호/수치:	7 + PE
체결 방법:	압착 종단: 0.14 - 2.5 mm ²
재료:	PBT 폴리에스테르
기계적작업 사이클:	100
인증:	인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: B437 UL-테스트 완료: UL 파일 번호: E75770
온도 범위:	-40°C to +100°C, short-term up to +125°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

EPIC® H-D 7 machined

품번	Article description	Contact type	제품 명칭	작동 접촉 수	피스 / PU
11250500	H-D 7 SCM	메일	machined	1 - 7	10
11251500	H-D 7 BCM	피메일	machined	1 - 7	10