# EPIC® H-D 7 stamped


스탬핑된 압착 접점용 멀티 폴 인서트

공간 절약형 압착 접점이 있는 소형 표준 인서트는 -40 ~ +100 도의 온도에서 단기간 동안 +125도까지 사용 가능

## 정보
압착 기계로 자동화된 생산
릴 접촉 처리에 적합
Made in Europe








공간 요구 사항

튼튼함

## 장점
고성능 소형 커넥터
고성능 크림핑 접촉면

## 응용 범위
기계및 장비 생산
제어 엔지니어링

## 기술 데이터

| | |
|---|---|
| 분류 ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000438<br>ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 컨택트 인서트 |
| 분류 ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000438<br>ETIM 6.0 Class-Description: Contact insert for industrial connectors |
| 정격 전압 (V): | IEC: 24 V (AC)/60 V (DC) 금속 하우징; 250 V 열가소성 수지 하우징;<br>UL: 250 V |

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

# EPIC® H-D 7 stamped

| | |
|---|---|
| 정격 펄스 전압: | 2.5 kV |
| 정격 전류 (A): | IEC: 10 A<br>UL: 10 A |
| 오염도: | 3 |
| 화재성능: | UL94 V-0 |
| 접촉 저항: | < 2 mOhm |
| 핀: | 구리 합금, 은/금 도금 |
| 접촉 번호/수치: | 7 + PE |
| 체결 방법: | 압착 종단: 0.14 - 2.5 mm² |
| 재료: | PBT 폴리에스테르 |
| 기계적작업 사이클: | 100 |
| 인증: | 인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: B437<br>UL-테스트 완료:<br>UL 파일 번호: E75770 |
| 온도 범위: | -40°C to +100°C, short-term up to +125°C |

**비고**
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매


©2023 Lapp Group - all rights reserved.

# EPIC® H-D 7 stamped

| 품번 | Article description | Contact type | 제품 명칭 | 작동 접촉 수 | 피스 / PU |
|---|---|---|---|---|---|
| 11250000 | H-D 7 SCG | 메일 | stamped | 1 - 7 | 10 |
| 11251000 | H-D 7 BCG | 피메일 | stamped | 1 - 7 | 10 |

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.