
EPIC® STA 6 Solder termination

스프링 접촉부가 있는 입증된 STA 인서트

솔더 터미네이션이 있는 인서트는 전자 실험실 또는 제어 시스템에 사용하기에 적합. 온도 범위 -40도 ~ +80도

정보
혹독한 환경 조건에서 신뢰할 수 있는 신호 전송
기계적으로 견고한 스프링 접점
Made in Germany



기계 및 플랜트 엔지니어링

장점
강한 접촉 스프링으로 인해 양호한 접촉
스프링 접촉부가 있는 입증된 STA 인서트

응용 범위
제어 시스템
렉 기술
전자 연구소

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 컨택트 인서트
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Contact insert for industrial connectors
정격 전압 (V):	IEC: 24 V AC, 60 V DC UL: 48 V CSA: 48 V
정격 전류 (A):	IEC: 10 A UL: 10 A CSA: 10 A

최근 업데이트 (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® STA 6 Solder termination

오염도:	2
접촉 저항:	< 3 mOhm
핀:	구리 합금, 주석 도금
접촉 번호/수치:	6
체결 방법:	납땜 체결: 최대 1.5 mm²
스트리핑 길이 (mm):	5
기계적작업 사이클:	100
VDE-시험됨:	UL-테스트 완료: UL 파일 번호: E75770
온도 범위:	-40°C up to +80°C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® STA 6 Solder termination

품번	Article description	Contact type	작동 접촉 수	피스 / PU
STA 6 solder 체결				
10485200	STA 6 SL	메일	1 - 6	10
10487200	STA 6 FL	스프링	1 - 6	10

최근 업데이트 (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.