




EPIC® H-EE 64

입증된 H-BE를 기반으로 하는 높은 접촉 밀도를 가진 H-EE 인서트

접촉 밀도가 높은 인서트는 중전력 출력을 목적으로하며 제작과 기계 공학에 적합

정보

중간 전력의 높은 전력 밀도를 가진 인서트



기계 및 플랜트 엔지니어링



내온도성

장점

매우 좁은 공간에서 많은 수의 핀용 가공 접점이 있는 H-EE 인서트
H-B 하우징에서의 조립

응용 범위

기계 엔지니어링
플랜트 엔지니어링
전(동)기 기기 및 건설장비류

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 컨택트 인서트

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000438

ETIM 6.0 Class-Description: Contact insert for industrial connectors

정격 전압 (V):

IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

정격 펄스 전압:

6 kV

정격 전류 (A):

IEC: 16 A
UL: 16 A

최근 업데이트 (25.12.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-EE 64

오염도:	CSA: 16 A
접촉 저항:	3
핀:	< 2 mOhm
접촉 번호/수치:	구리 합금, 은/금 도금
체결 방법:	32 + PE
	압착 종단: 0.5 - 4.0 mm ²
기계적작업 사이클:	100
VDE-시험됨:	UL-테스트 완료:
	UL 파일 번호: E75770
온도 범위:	-40°C to +100°C, short-term up to +125°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매



EPIC® H-EE 64

품번	Article description	Contact type	제품 명칭	작동 접촉 수	Packaging unit
H-EE 64 크림프 체결					
10184500	H-EE 32 SC	메일	machined	33 - 64	5
10185500	H-EE 32 BC	피메일	machined	33 - 64	5