


EPIC® MH 17

High flexibility by the use of any combination of modules in one connector

High flexibility by the use of any combination of modules in one connector

정보

시장 표준과 호환 가능한 모듈식 커넥터 시스템
가장 작은 공간에서 17 개의 접점을 위한 범용 모듈



Lapp의 보완 자동화 요소



기계 및 플랜트 엔지니어링



철도



풍력 에너지



화염 저지력

장점

가장 작은 공간에서 17 개의 접점을 위한 범용 모듈
Crimp connection for permanent vibration proof contacting
EPIC® MH 시스템은 시장 표준과 호환 가능

1개의 플러그에 여러 기능이 혼재할 수 있으므로 고유연성이 보장

Railway applications

- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

응용 범위

기계 엔지니어링

최근 업데이트 (23.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MH 17

로봇 산업
플랜트 엔지니어링
재생 에너지
철도 응용 / 차량 구조

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 ETIM 5.0 클래스 : 모듈 식 커넥터 (산업용 커넥터)
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002641 ETIM 6.0 Class 설명: 모듈식 커넥터(산업용 커넥터)
정격 전압 (V):	160 V
정격 펄스 전압:	2.5 kV
정격 전류 (A):	10 A
오염도:	3
화재성능:	UL94 V-0
접촉 저항:	< 5 mOhm
접촉 번호/수치:	17
체결 방법:	압착 종단: 0.14 - 2.5 mm ²
재료:	폴리아미드, 강화 유리 섬유
기계적작업 사이클:	500
인증:	UL-테스트 완료: UL 파일 번호: E75770
온도 범위:	-40°C에서 +125°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

EPIC® MH 17

품번	Article description	Contact type	작동 접촉 수	Slots	피스 / PU
44423224	EPIC® MHS 17 CM	메일	17	1	10
44423225	EPIC® MHB 17 CM	피메일	17	1	10