

EPIC® STA 14 Screw termination

스프링 접촉부가 있는 입증된 STA 인서트


나사 종단이 있는 인서트는 제어 캐비닛 및 제어 시스템용으로 검증된 제품으로 강한 접촉 스프링

정보

혹독한 환경 조건에서 신뢰할 수 있는 신호 전송

기계적으로 견고한 스프링 접점

Made in Germany



기계 및 플랜트 엔지니어링

장점

강한 접촉 스프링으로 인해 양호한 접촉
스프링 접촉부가 있는 입증된 STA 인서트

응용 범위

제어 시스템

랙 기술

전자 연구소

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 콘택트 인서트

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000438

ETIM 6.0 Class-Description: Contact insert for industrial connectors

정격 전압 (V):

IEC: 24 V AC, 60 V DC

UL: 48 V

CSA: 48 V

정격 전류 (A):

IEC: 7.5 A

UL: 7.5 A

CSA: 7.5 A

최근 업데이트 (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® STA 14 Screw termination

오염도:	2
접촉 저항:	< 3 mOhm
핀:	구리 합금, 주석 도금
접촉 번호/수치:	14
체결 방법:	스크류 체결: 0.5 - 1.5 mm ²
스트리핑 길이 (mm):	5
기계적작업 사이클:	100
VDE-시험됨:	UL-테스트 완료: UL 파일 번호: E75770
온도 범위:	-40°C up to +80°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매



EPIC® STA 14 Screw termination

품번	Article description	Contact type	작동 접촉 수	피스 / PU
STA 14 스크류 체결				
10491100	STA 14 SS	메일	1 - 14	5
10493100	STA 14 FS	스프링	1 - 14	5