

EPIC® ULTRA H-A 3 AG

견고하고 신뢰할 수 있는 산업 커넥터 하우징 (EMC 버전)

EPIC® 직사각형 커넥터 하우징 EMC 보호, 내부식성, UL50E, Nema250

정보

EMC 보호

내부식성

Made in Germany



화학적 저항성 우수



내부식성



조립 시간



공간 요구 사항



튼튼함



표준 하우징 단위의 커넥터



간섭 신호



방수

최근 업데이트 (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® ULTRA H-A 3 AG

장점

최적, 저-저항성 360° 차폐
높은 부식 저항성과 환경 보호 요구에 충족
Space-saving due to compact dimensions.
높은 기계적 화학적 저항성

응용 범위

EMC-민감한 환경용도
고정된 그리고 유연한 응용 용도 (예. 기계류 빌딩, 풍력 터빈)
건설 기계
전기 모터 생산

제품 특성

H-A case: Wall base
IEC 68-2-52, 엄격 레벨 2에 의하여 주기적인 염수 분무에 대한 저항성 시험
DIN EN ISO 9227에 따른 염수 분무 테스트, 방법 NSS, 테스트 기간 480시간
DIN EN 6988에 의거한 부식-저항
인서트용 스테인레스 스틸 나사를 포함한 배송

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 하우징
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
재료:	하우징: 니켈 도금 아연 다이캐스팅 레버: 스테인레스 스틸 씰링: NBR
보호 평가:	IP 65 NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (latched)
VDE-시험됨:	인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: B437 UL-테스트 완료: UL 파일 번호: E75770
온도 범위:	-40°C to +100°C, short-term up to +125°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

EPIC® ULTRA H-A 3 AG

품번	Article description	피스 / PU
Panel-mount base		
10423200	EPIC® ULTRA H-A 3 AG	10