H01N2-D

표준 원형 용접 케이블

H01N2-D, HAR-인증, 전원 및 제어 케이블, 고무 아크 용접 케이블, NSLFFÖU 기반, 100VAC, 150VDC, HD 22.6, EN 50525-2-81, IEC 60245

정보
EN 50525-2-81에 따른 아크 용접 케이블
이전 VDE 유형 NSLFFÖU



내한성

내유성

자외선 저항

장점
형식 준수 버전 <HAR> - 케이블의 최종 적용이 유럽 CENELEC 영역 내에 있는 경우 승인을 가속화하기위한 "<HAR>"테스트 및 인증 마크가 있음

응용 범위
EN 50565-2의 고려 사항에서만 용접 케이블 사용
최대 100V의 수작업 전극 홀더 사용
건조하거나 습한 실내에서 사용가능
전기 용접 장비에서 용접 도구까지 높은 전류 전송용

제품 특성
난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

최근 업데이트 (13.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

H01N2-D

인증
EN 50525-2-81에 따른 <HAR> H01N2-D 케이블 유형 인증

제품 구성
HAR에 따른 연동선
VDE 0295의하여, 최대 95 mm²까지는 class 6 연합, 120 mm² 부터는 class 5 연합

세퍼레이터는 합성 필름이나 종이로 제작
외피: 고무 화합물, type EM5

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000824 ETIM 5.0 class 설명: 용접 케이블
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000824 ETIM 6.0 Class 설명: 용접 케이블
도체 연합:	EN 50525-2-81에 따른 H01N2-D
최소 곡률 반경:	유연한 사용: 12 x 외경
공칭 전압:	U0/U: 100/100 V
시험 전압:	1000V
전류량:	VDE 0298 Part 4, 표16 EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
온도 범위:	Flexible use: -20°C to +85°C

비고
특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
타사제품, 랍 생산품 아님
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (13.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

H01N2-D

Article number	도체 단면적 (mm²)	외경 (mm)	구리 지수 (kg/km)	무게 (kg/km)
2310026	10	7.7 - 8.7	96	171
2210700	16	8.8 - 9.8	153.6	198
2210701	25	10.1 - 11.3	240	305
2210702	35	11.4 - 12.6	336	415
2210703	50	13.2 - 14.6	480	555
2210704	70	15.3 - 16.9	672	765
2210705	95	17.1 - 18.8	912	1010
2210706	120	19.2 - 21.1	1152	1262
2210707	150	21.1 - 23.2	1440	1610
2210708	240	25.8 - 27.7	2304	2520

최근 업데이트 (13.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16