

EPIC® ULTRA H-B 6 SGR LB

견고하고 신뢰할 수 있는 산업 커넥터 하우징 (EMC 버전)



EPIC® 직사각형 커넥터 하우징 EMC 보호, 내부식성, UL50E, Nema250

정보

EMC 보호

내부식성

Made in Germany



화학적 저항성 우수



폭 넓은 클램핑 범위



내부식성



조립 시간



최적 변형 방지



공간 요구 사항



튼튼함



통합 SKINTOP® 케이블 그랜드

최근 업데이트 (16.05.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® ULTRA H-B 6 SGR LB



표준 하우징 단위의 커넥터



간섭 신호



방수

장점

최적, 저-저항성 360° 차폐
높은 부식 저항성과 환경 보호 요구에 충족
Space-saving due to compact dimensions.
다른 비교되는 그 어떤 시스템보다 더 빠르다
높은 기계적 저항성

응용 범위

EMC-민감한 환경용도
고정된 그리고 유연한 응용 용도 (예. 기계류 빌딩, 풍력 터빈)
건설 기계
전기 모터 생산

제품 특성

BRUSH 추가, BRUSH 케이블 차폐 접착과 함께 제공되는 하우징
표준 하우징을 가진 플러그 가능한 것
DIN EN 6988에 의거한 부식-저항
IEC 68-2-52, 엄격 레벨 2에 의하여 주기적인 염수 분무에 대한 저항성 시험
DIN EN ISO 9227에 따른 염수 분무 테스트, 방법 NSS, 테스트 기간 480시간

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 하우징
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
재료:	하우징: 니켈-도금 아연 다이-캐스팅 레버 그리고 볼트 : 스테인레스 스틸 씰링: NBR 케이블 글랜드 본체: 니켈도금된 황동 삽입: PA 실: 특수 탄소중합체
보호 평가:	IP 65 NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (latched)
온도 범위:	-40°C ~ +100°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

EPIC® ULTRA H-B 6 SGR LB

품번	Article description	Clamping range in mm	편조(mm) 이상의 최소 Ø ,	피스 / PU
H-B 하우징: 표면-장착 기반 (1 케이블 인입부, 단일 레버)				
70250207	ULTRA H-B 6 SGR LB 6-13	6 - 13	-	1
70250268	ULTRA H-B 6 SGR LB 6-13 BRUSH	6.0 - 13.0	5	1
70250208	ULTRA H-B 6 SGR LB 9-17	9 - 17	-	1
70250209	ULTRA H-B 6 SGR LB 9-17 BRUSH	9 - 17	5	1

최근 업데이트 (16.05.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16