

H07RN8-F

수중 펌프 케이블, 이전: "ÖLFLEX® AQUA RN8"

H07RN8-F, HAR, 전원 및 제어 케이블, 중공업, 고무, 450/750V, 최대 10m 깊이의 침수, 펌프 케이블, class 5, 내유성, 난연성

정보

깊이 10m까지 사용
수중 펌프 케이블
내유성



내한성



기계적 저항성



내유성



자외선 저항



장점

응용 표준을 고려한 침수. EN 50565-2

EN 50565-2에 따르면, 해상 운송, 물 이동 또는 위험한 기계적 손상 위험이 있는 곳에서는 수중 사용 금지

높은 스트레스 저항성

형식 준수 버전 <HAR> - 케이블의 최종 적용이 유럽 CENELEC 영역 내에 있는 경우 승인을 가속화하기 위한 "<HAR>"테스트 및 인증 마크가 있음

응용 범위

최근 업데이트 (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

H07RN8-F

EN 50565-2에 따르면: 건조하거나 습기가 많은 방, 옥외 및 공업용수
산업 용수에서의 모바일, 전기 장비 연결
수중 펌프와 함께 사용
AD8 표준에 따르면 침수 10m 깊이까지

제품 특성

난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
EN 60811-404에 따른 내유성
유연한

인증

EN 50525-2-21에 따른 <HAR> 케이블 유형 인증

제품 구성

순연동선 전선의 연합
심선 절연: 고무 혼합물 타입 EI 4
외피: 고무 화합물, type EM2

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 ETIM 5.0 Class 설명 가용성 케이블
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001578 ETIM 6.0 Class 설명: 유연한 케이블
코어 인식 코드:	최대 5 코어: VDE 0293-308에 의해 색상 코드화. 참고 부록 T9 6 코어 부터: 흑색에 백색 번호
도체 연합:	VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 클래스 5에 따른 가는 집합선 가요도체
최소 곡률 반경:	4 ~ 8 x 외경 (EN 50565-1)
공칭 전압:	U0/U: 450/750 V
시험 전압:	2500 V
보호 도체:	G = GN/YE 포함 X = GN/YE 미포함
전류량:	VDE 0298 파트 4 EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
온도 범위:	Fixed installation: -40 up to +60°C Occasionally moved: -25°C up to +60°C 최대 수온: +40°C

비고

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
타사제품, 랩 생산품 아님
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

H07RN8-F

Article number	선심수(CORE) / 단면적(mm ²)	외경 (mm)	구리 지수 (kg/km)	무게 (kg/km)
1600600	1 X 4.0	7.2 - 7.8	38.4	100
1600601	1 X 6.0	7.9 - 8.5	57.6	120
1600602	1 X 10.0	9.5 - 10.5	96	180
1600604	1 X 25.0	12.7 - 13.7	240	400
1600606	3 G 1.5	9.2 - 10.8	43.2	141
1600609	4 G 1.5	10.2 - 11.8	57.6	205
1600620	7 G 1.5	14 - 17.5	100.8	385
1600607	3 G 2.5	10.9 - 12.5	72	210
1600610	4 G 2.5	12.1 - 13.9	96	260
1600621	7 G 2.5	16.5 - 20	168	520
1600611	4 G 4.0	14.0 - 16.0	153.6	356
1600612	4 G 6.0	15.7 - 17.7	230.4	475
1600613	4 G 10.0	20.9 - 23.3	384	837
1600614	4 G 16.0	23.8 - 26.4	614.4	1220
1600615	4 G 25.0	28.9 - 32.1	960	1770
1600616	4 G 35.0	32.5 - 36.1	1344	2304