
HITRONIC® HRM-FD Cable

전원 체인에 사용하도록 설계된 유연한
분해 가능한 브레이크 아웃 케이블

Aufteilbeares HITRONIC® HRM-FD 파워 체인에 사용을 위한 브레이크아웃 케이블

A/J-V(ZN)H(ZN)11Y flex

정보
Highly flexible cable for power chain use



- Lapp의 보완 자동화 요소
- 기계 및 플랜트 엔지니어링
- 할로겐프리
- 기계적 저항성
- 저중량
- 최적 변형 방지
- 케이블 체인
- 자외선 저항

장점
파워 체인에 사용하도록 설계됨

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

HITRONIC® HRM-FD Cable

필드조립에 적합
소형 디자인, 높은 유연성, 단단한 외피 및 작은 곡률 반경으로 인한 간편한 설치
케이블에 금속이 들어 있지 않으므로 전자기 간섭 제로 (완전 유전체)

응용 범위

매우 유연한, 산업 응용 용도
움직이는 부분 사이의 링크로
직립 설치 시
산업 환경
실내 및 실외 사용

제품 특성

군사 규범 MIL-C-85045에 기반
건식 또는 습기가 많은 방에서 파워 체인 및 무빙 기계 부품에 사용
난연 및 할로겐 프리 외피
기계적으로 강력한

제품 구성

2.0mm 타이트 버퍼형 서브 케이블
(LSZH 피복)
인장 강도 강화용의 아라미드사(Aramid Yarns)
중앙 보강재
PUR 외피
색상: 흑색 (RAL 9005)

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000034 ETIM 5.0 Class-Description: 광 섬유 케이블
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000034 ETIM 6.0 Class 설명: LWL 케이블
치수:	서브 케이블: 2.0mm 케이블: 표 참조
코어 인식 코드:	세부 사항은 데이터 시트 참조
Fibre type:	GOF - Glass Optical Fibre
표준 지정::	A/J-V(ZN)H(ZN)11Y
광 값:	데이터 시트 참조
광 섬유 타입:	코어 재질: 유리 클래딩 소재: 유리
허용 가능한 곡률 반경:	고정: ≥ 15 x 외경 동적: ≥ 20 x외경
온도 범위:	고정 설치: -40°C에서 +70°C 유연한 사용: -20°C에서 +60°C

비고

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
미리 단자 처리된 광섬유 시외 케이블로도 공급될 수 있습니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

HITRONIC® HRM-FD Cable

품번	제품 명칭	Fibre type	Number of fibres	외경 (mm)	무게 (kg/km)
멀티모드 G 50 OM4					
26300402	HITRONIC® HRM-FD800 2G 50/125 OM4	50/125 OM4	2	7.8	50
26300404	HITRONIC® HRM-FD1000 4G 50/125 OM4	50/125 OM4	4	7.8	50
26300408	HITRONIC® HRM-FD1400 8G 50/125 OM4	50/125 OM4	8	10.4	93
26300412	HITRONIC® HRM-FD1800 12G 50/125 OM4	50/125 OM4	12	13	98
멀티모드 G 50 OM3					
26300302	HITRONIC® HRM-FD800 2G 50/125 OM3	50/125 OM3	2	7.8	50
26300304	HITRONIC® HRM-FD1000 4G 50/125 OM3	50/125 OM3	4	7.8	50
26300308	HITRONIC® HRM-FD1400 8G 50/125 OM3	50/125 OM3	8	10.4	93
26300312	HITRONIC® HRM-FD1800 12G 50/125 OM3	50/125 OM3	12	13	98
멀티모드 G 50 OM2					
26300202	HITRONIC® HRM-FD800 2G 50/125 OM2	50/125 OM2	2	7.8	50
26300204	HITRONIC® HRM-FD1000 4G 50/125 OM2	50/125 OM2	4	7.8	50
26300208	HITRONIC® HRM-FD1400 8G 50/125 OM2	50/125 OM2	8	10.4	93
26300212	HITRONIC® HRM-FD1800 12G 50/125 OM2	50/125 OM2	12	13	98
멀티모드 G 62.5 OM1					
26300102	HITRONIC® HRM-FD800 2G 62.5/125 OM1	62,5/125 OM1	2	7.8	50
26300104	HITRONIC® HRM-FD1000 4G 62.5/125 OM1	62,5/125 OM1	4	7.8	50
26300108	HITRONIC® HRM-FD1400 8G 62.5/125 OM1	62,5/125 OM1	8	10.4	93
26300112	HITRONIC® HRM-FD1800 12G 62.5/125 OM1	62,5/125 OM1	12	13	98
싱글모드 E 9 OS2					
26300902	HITRONIC® HRM-FD800 2E 9/125 OS2	9/125 OS2	2	7.8	50
26300904	HITRONIC® HRM-FD1000	9/125 OS2	4	7.8	50

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

HITRONIC® HRM-FD Cable

품번	제품 명칭	Fibre type	Number of fibres	외경 (mm)	무게 (kg/km)
	4E 9/125 OS2				
26300908	HITRONIC® HRM-FD1400 8E 9/125 OS2	9/125 OS2	8	10.4	93
26300912	HITRONIC® HRM-FD1800 12E 9/125 OS2	9/125 OS2	12	13	98

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16