


H05V-K <HAR>

유럽 <HAR> 케이블 유형 인증

H05V-K, HAR, 전원 및 제어 케이블, PVC, 300/500V, 장치 및 제어 패널 배선, 난연, class 5 /미세 와이어, 고정 설치, 링/스플

정보

CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 품번 선택
<HAR>



장점

케이블의 <HAR> 표시는 국가 인증 기관의 테스트 마크와 인증서(예: <VDE><HAR>)에 대한 국제 승인을 나타내는 것이기도 합니다. <HAR> 표시는 유럽 국가 간 상품 교역에서 특히 중요합니다.

응용 범위

장치의 내부 배선
조명 장치 보호 설치용
튜브 및 석고의 신호 시스템

제품 특성

난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
스플: d1 = 18 mm; d2 = 200 mm; b = 85 mm

인증

No cable type certified core insulation colour according to EN 50525-1/VDE 0285-525-1: transparent
EN 50525-2-31에 따른 <HAR> 케이블 유형 인증

제품 구성

도체 클래스 5(IEC 60228 기준)에 따른 고순도 구리선 가닥으로 이뤄진 가는 구리 연선
심선 절연 : PVC 주성분

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

최근 업데이트 (23.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

H05V-K <HAR>

분류 ETIM 6:	ETIM 5.0 Class 설명: 싱글 코어 케이블 ETIM 6.0 Class-ID: EC000993 ETIM 6.0 Class 설명: 코어 케이블
도체 연합:	VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 클래스 5에 따른 가는 집합선 개요도체
최소 곡률 반경:	EN 50565-1 에 따름 일반 용도 4 x 외경(OD), 굽힘 주의시 2 x OD
공칭 전압:	U0/U: 300/500 V
시험 전압:	2000 V
전류량:	VDE 0298 파트 4 EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
온도 범위:	고정 설치: -40°C에서 +70°C

비고

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
타사제품, 랩 생산품 아님
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

H05V-K <HAR>

품번	코어 색상	도체 단면적 (mm ²)	외경 (mm)	m/링	m/스폴	구리 지수 (kg/km)	무게 (kg/km)
4510001	녹/황색	0.5	2.1 - 2.5	100	-	4.8	9
4510011	검정색	0.5	2.1 - 2.5	100	-	4.8	9
4510021	청색	0.5	2.1 - 2.5	100	-	4.8	9
4510141	짙은 청색	0.5	2.1 - 2.5	100	-	4.8	9
4510031	갈색	0.5	2.1 - 2.5	100	-	4.8	9
4510111	황색	0.5	2.1 - 2.5	100	-	4.8	9
4510121	녹색	0.5	2.1 - 2.5	100	-	4.8	9
4510071	보라색	0.5	2.1 - 2.5	100	-	4.8	9
4510081	분홍색	0.5	2.1 - 2.5	100	-	4.8	9
4510091	주황색	0.5	2.1 - 2.5	100	-	4.8	9
4510041	적색	0.5	2.1 - 2.5	100	-	4.8	9
4510051	백색	0.5	2.1 - 2.5	100	-	4.8	9
4510061	회색	0.5	2.1 - 2.5	100	-	4.8	9
4510161	군 청색	0.5	2.1 - 2.5	100	-	4.8	9
4510921	짙은 청색/백색	0.5	2.1 - 2.5	100	-	4.8	9
4510002	녹/황색	0.75	2.2 - 2.7	100	-	7.2	12
4510012	검정색	0.75	2.2 - 2.7	100	-	7.2	12
4510022	청색	0.75	2.2 - 2.7	100	-	7.2	12
4510142	짙은 청색	0.75	2.2 - 2.7	100	-	7.2	12
4510032	갈색	0.75	2.2 - 2.7	100	-	7.2	12
4510112	황색	0.75	2.2 - 2.7	100	-	7.2	12
4510122	녹색	0.75	2.2 - 2.7	100	-	7.2	12
4510072	보라색	0.75	2.2 - 2.7	100	-	7.2	12
4510082	분홍색	0.75	2.2 - 2.7	100	-	7.2	12
4510092	주황색	0.75	2.2 - 2.7	100	-	7.2	12
4510042	적색	0.75	2.2 - 2.7	100	-	7.2	12
4510052	백색	0.75	2.2 - 2.7	100	-	7.2	12
4510062	회색	0.75	2.2 - 2.7	100	-	7.2	12
4510922	짙은 청색/백색	0.75	2.2 - 2.7	100	-	7.2	12
4510162	군 청색	0.75	2.2 - 2.7	100	-	7.2	12
4510003	녹/황색	1	2.4 - 2.8	100	-	9.6	15
4510013	검정색	1	2.4 - 2.8	100	-	9.6	15
4510023	청색	1	2.4 - 2.8	100	-	9.6	15
4510143	짙은 청색	1	2.4 - 2.8	100	-	9.6	15

H05V-K <HAR>

품번	코어 색상	도체 단면적 (mm ²)	외경 (mm)	m/링	m/스폴	구리 지수 (kg/km)	무게 (kg/km)
4510033	갈색	1	2.4 - 2.8	100	-	9.6	15
4510113	황색	1	2.4 - 2.8	100	-	9.6	15
4510123	녹색	1	2.4 - 2.8	100	-	9.6	15
4510073	보라색	1	2.4 - 2.8	100	-	9.6	15
4510083	분홍색	1	2.4 - 2.8	100	-	9.6	15
4510093	주황색	1	2.4 - 2.8	100	-	9.6	15
4510043	적색	1	2.4 - 2.8	100	-	9.6	15
4510053	백색	1	2.4 - 2.8	100	-	9.6	15
4510063	회색	1	2.4 - 2.8	100	-	9.6	15
4510163	군 청색	1	2.4 - 2.8	100	-	9.6	15
4510923	짙은 청색/백색	1	2.4 - 2.8	100	-	9.6	15
4510001S	녹/황색	0.5	2.1 - 2.5	-	250	4.8	9
4510011S	검정색	0.5	2.1 - 2.5	-	250	4.8	9
4510021S	청색	0.5	2.1 - 2.5	-	250	4.8	9
4510141S	짙은 청색	0.5	2.1 - 2.5	-	250	4.8	9
4510031S	갈색	0.5	2.1 - 2.5	-	250	4.8	9
4510111S	황색	0.5	2.1 - 2.5	-	250	4.8	9
4510121S	녹색	0.5	2.1 - 2.5	-	250	4.8	9
4510071S	보라색	0.5	2.1 - 2.5	-	250	4.8	9
4510081S	분홍색	0.5	2.1 - 2.5	-	250	4.8	9
4510091S	주황색	0.5	2.1 - 2.5	-	250	4.8	9
4510101S	투명	0.5	2.1 - 2.5	-	250	4.8	9
4510041S	적색	0.5	2.1 - 2.5	-	250	4.8	9
4510051S	백색	0.5	2.1 - 2.5	-	250	4.8	9
4510061S	회색	0.5	2.1 - 2.5	-	250	4.8	9
4510002S	녹/황색	0.75	2.2 - 2.7	-	250	7.2	12
4510012S	검정색	0.75	2.2 - 2.7	-	250	7.2	12
4510022S	청색	0.75	2.2 - 2.7	-	250	7.2	12
4510142S	짙은 청색	0.75	2.2 - 2.7	-	250	7.2	12
4510032S	갈색	0.75	2.2 - 2.7	-	250	7.2	12
4510112S	황색	0.75	2.2 - 2.7	-	250	7.2	12
4510122S	녹색	0.75	2.2 - 2.7	-	250	7.2	12
4510072S	보라색	0.75	2.2 - 2.7	-	250	7.2	12
4510082S	분홍색	0.75	2.2 - 2.7	-	250	7.2	12

H05V-K <HAR>

품번	코어 색상	도체 단면적 (mm ²)	외경 (mm)	m/링	m/스폴	구리 지수 (kg/km)	무게 (kg/km)
4510092S	주황색	0.75	2.2 - 2.7	-	250	7.2	12
4510102S	투명	0.75	2.2 - 2.7	-	250	7.2	12
4510042S	적색	0.75	2.2 - 2.7	-	250	7.2	12
4510052S	백색	0.75	2.2 - 2.7	-	250	7.2	12
4510062S	회색	0.75	2.2 - 2.7	-	250	7.2	12
4510162S	군 청색	0.75	2.2 - 2.7	-	250	7.2	12
4510003S	녹/황색	1	2.4 - 2.8	-	250	9.6	15
4510013S	검정색	1	2.4 - 2.8	-	250	9.6	15
4510023S	청색	1	2.4 - 2.8	-	250	9.6	15
4510143S	짙은 청색	1	2.4 - 2.8	-	250	9.6	15
4510033S	갈색	1	2.4 - 2.8	-	250	9.6	15
4510113S	황색	1	2.4 - 2.8	-	250	9.6	15
4510123S	녹색	1	2.4 - 2.8	-	250	9.6	15
4510073S	보라색	1	2.4 - 2.8	-	250	9.6	15
4510083S	분홍색	1	2.4 - 2.8	-	250	9.6	15
4510093S	주황색	1	2.4 - 2.8	-	250	9.6	15
4510103S	투명	1	2.4 - 2.8	-	250	9.6	15
4510043S	적색	1	2.4 - 2.8	-	250	9.6	15
4510053S	백색	1	2.4 - 2.8	-	250	9.6	15
4510063S	회색	1	2.4 - 2.8	-	250	9.6	15
4510163S	군 청색	1	2.4 - 2.8	-	250	9.6	15
Maxi 링							
4510011X	검정색	0.5	2.1 - 2.5	600	-	4.8	9
4510021X	청색	0.5	2.1 - 2.5	600	-	4.8	9
4510141X	짙은 청색	0.5	2.1 - 2.5	600	-	4.8	9
4510061X	회색	0.5	2.1 - 2.5	600	-	4.8	9
4510041X	적색	0.5	2.1 - 2.5	600	-	4.8	9
4510051X	백색	0.5	2.1 - 2.5	600	-	4.8	9
4510012X	검정색	0.75	2.2 - 2.7	500	-	9.6	13
4510022X	청색	0.75	2.2 - 2.7	500	-	7.2	13
4510142X	짙은 청색	0.75	2.2 - 2.7	500	-	7.2	13
4510002X	녹/황색	0.75	2.2 - 2.7	500	-	7.2	13
4510062X	회색	0.75	2.2 - 2.7	500	-	7.2	13
4510092X	주황색	0.75	2.2 - 2.7	500	-	7.2	13

H05V-K <HAR>

품번	코어 색상	도체 단면적 (mm ²)	외경 (mm)	m/링	m/스폴	구리 지수 (kg/km)	무게 (kg/km)
4510042X	적색	0.75	2.2 - 2.7	500	-	7.2	13
4510072X	보라색	0.75	2.2 - 2.7	500	-	7.2	13
4510052X	백색	0.75	2.2 - 2.7	500	-	7.2	13
4510013X	검정색	1.0	2.4 - 2.8	400	-	9.6	15
4510033X	갈색	1.0	2.4 - 2.8	400	-	9.6	15
4510023X	청색	1.0	2.4 - 2.8	400	-	9.6	15
4510143X	짙은 청색	1.0	2.4 - 2.8	400	-	9.6	15
4510003X	녹/황색	1.0	2.4 - 2.8	400	-	9.6	15
4510063X	회색	1.0	2.4 - 2.8	400	-	9.6	15
4510093X	주황색	1.0	2.4 - 2.8	400	-	9.6	15
4510043X	적색	1.0	2.4 - 2.8	400	-	9.6	15
4510053X	백색	1.0	2.4 - 2.8	400	-	9.6	15

H05V-K <HAR>