

H07V2-K EMOSS

Ideally suited to meet the stricter thermal requirements of the new IEC-EN-(NBN NEN) 61439 standard

정보

온도 범위 90°C



장점

케이블의 <HAR> 표시는 국가 인증 기관의 테스트 마크와 인증서(예: <VDE><HAR>)에 대한 국제 승인을 나타내는 것이기도 합니다. <HAR> 표시는 유럽 국가 간 상품 교역에서 특히 중요합니다.

Ideally suited to meet the stricter thermal requirements of the new IEC-EN-(NBN NEN) 61439 standard

응용 범위

저전압 스위칭 및 분배 장비

조명 장치 보호 설치용

파이프 및 배선 샤프트의 보호 설비뿐만 아니라 설치 및 조립

공장 배선

제품 특성

난연성 : IEC 60332-1-2

인증

EN 50525-2-31

제품 구성

도체 클래스 5(IEC 60228 기준)에 따른 고순도 구리선 가닥으로 이뤄진 가는 구리 연선

코어 절연: PVC, 90°C, TI3 품질을 기반으로 완전 착색

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

ETIM 5.0 Class 설명: 싱글 코어 케이블

도체 연합:

VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 클래스 5에 따른 가는 집합선 가요도체

최근 업데이트 (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

H07V2-K EMOSS

공칭 전압:	U0/U: 450/750 V
시험 전압:	2500 V
온도 범위:	-10°C ~ +90°C 동작 온도 최소 설치 온도: 5°C

비고

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

H07V2-K EMBOSS

품번	코어 색상	도체 단면적 (mm ²)	외경 (mm)	m/링	구리 지수 (kg/km)	무게 (kg/km)
4519001K	녹/황색	1.5	3.4	1500	14.4	22
4519002K	녹/황색	2.5	4.1	900	24	31
4519003K	녹/황색	4.0	4.8	100	38.4	45
4519004K	녹/황색	6.0	5.3	400	57.6	65
4519011K	검정색	1.5	3.4	1500	14.4	22
4519012K	검정색	2.5	4.1	900	24	31
4519013K	검정색	4.0	4.8	100	38.4	45
4519014K	검정색	6	5.3	400	57.6	65
4519021K	청색	1.5	3.4	1500	14.4	22
4519022K	청색	2.5	4.1	900	24	31
4519023K	청색	4.0	4.8	100	38.4	45
4519024K	청색	6.0	5.3	400	57.6	65
4519031K	갈색	1.5	3.4	1500	14.4	22
4519032K	갈색	2.5	4.1	900	24	31
4519033K	갈색	4.0	4.8	100	38.4	45
4519034K	갈색	6.0	5.3	400	57.6	65
4519041K	적색	1.5	3.4	1500	14.4	22
4519042K	적색	2.5	4.1	900	24	31
4519043K	적색	4.0	4.8	100	38.4	45
4519044K	적색	6.0	5.3	400	57.6	65
4519051K	백색	1.5	3.4	1500	14.4	22
4519052K	백색	2.5	4.1	900	24	31
4519053K	백색	4.0	4.8	100	38.4	45
4519054K	백색	6.0	5.3	400	57.6	65
4519061K	회색	1.5	3.4	1500	14.4	22
4519062K	회색	2.5	4.1	900	24	31
4519063K	회색	4.0	4.8	100	38.4	45
4519064K	회색	6.0	5.3	400	57.6	65
4519071K	보라색	1.5	3.4	1500	14.4	22
4519072K	보라색	2.5	4.1	900	24	31
4519073K	보라색	4.0	4.8	100	38.4	45
4519074K	보라색	6.0	5.3	400	57.6	65
4519081K	분홍색	1.5	3.4	1500	14.4	22
4519082K	분홍색	2.5	4.1	900	24	31

H07V2-K EMBOSS

품번	코어 색상	도체 단면적 (mm ²)	외경 (mm)	m/링	구리 지수 (kg/km)	무게 (kg/km)
4519083K	분홍색	4.0	4.8	100	38.4	45
4519084K	분홍색	6.0	5.3	400	57.6	65
4519091K	주황색	1.5	3.4	1500	14.4	22
4519092K	주황색	2.5	4.1	900	24	31
4519093K	주황색	4.0	4.8	100	38.4	45
4519094K	주황색	6.0	5.3	400	57.6	65
4519111K	황색	1.5	3.4	1500	14.4	22
4519112K	황색	2.5	4.1	900	24	31
4519113K	황색	4.0	4.8	100	38.4	45
4519114K	황색	6.0	5.3	400	57.6	65
4519121K	녹색	1.5	3.4	1500	14.4	22
4519122K	녹색	2.5	4.1	900	24	31
4519123K	녹색	4.0	4.8	100	38.4	45
4519124K	녹색	6.0	5.3	400	57.6	65
4519141K	짙은 청색	1.5	3.4	1500	14.4	22
4519142K	짙은 청색	2.5	4.1	900	24	31
4519143K	짙은 청색	4.0	4.8	100	38.4	-
4519144K	짙은 청색	6.0	5.3	400	57.6	65