


ÖLFLEX® LIFT N

낮은 온도에서 유연하며, 지지 구조가 있는 상하 리프트용 PVC 케이블

ÖLFLEX® LIFT N - PVC 연결 라인 및 제어 케이블, 엘리베이터/리프트용 캐리어 유닛 포함, 300/500V, Class 6, 고유연성, 야외 사용

정보

신제품, ÖLFLEX® LIFT 후속 제품



옥외용에 적합



내한성



최적 변형 방지



자외선 저항

장점

긴 서비스 수명을 위한 특별한 케이블 디자인
추가적인 전선 도체 디자인으로 매우 유연

응용 범위

리프트 건설의 다양한 분야에서 전시적 통합을 확실하게 하는 리프트 케이블
외부 리프트에 사용하기 적합

ÖLFLEX® CRANE 을 위한 응용 프로파일과 ÖLFLEX(R) LIFT 케이블은 부록 선택 표 A3에서 찾아볼 수 있음

ÖLFLEX® CRANE 케이블의 조립과 취급 지침들은 카탈로그의 부록 기술 표 T4에서 제공되고 있음; ÖLFLEX(R) LIFT 케이블은 카탈로그 부록 기술표 T5를 참고하시기 바랍니다

최근 업데이트 (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® LIFT N

제품 특성

난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
양호한 기후-저항성

제품 구성

순연동선 전선의 연합
특별한 PVC-기반의 심선 절연
인조 섬유 소재 캐리어 유닛
플리스 랩핑, 코어와 외피 사이
특별한 PVC-기반의 외피

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000826 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Coding for industrial connectors
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000826 ETIM 6.0 Class 설명: 승강기 제어 케이블
코어 인식 코드:	Black with white numbers acc. to VDE 0293-334
완충 길이:	하기표 참조
도체 연합:	VDE 0295 class 6, IEC 60228 class 6 에 따른 극세선 가요도체 집합선
최소 곡률 반경:	유연한 사용: 20 x 외경
공칭 전압:	U0/U: 300/500 V
시험 전압:	4000 V
보호 도체:	G = GN/YE 포함 X = GN/YE 미포함
온도 범위:	유연한 사용: -15°C에서 +70°C

비고

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

ÖLFLEX® LIFT N

품번	선심수(CORE) / 단면적(mm ²)	외경 (mm)	최대. 완충 길이 (m)	구리 지수 (kg/km)	무게 (kg/km)
2027019	5 G 1.0	9.8	50	48	129
2027020	7 G 1.0	11.3	80	67.2	190
2027022	12 G 1.0	16.1	80	115.2	370
2027024	18 G 1.0	16.3	60	172.8	430
2027027	24 G 1.0	19.3	60	230.4	595
2027029	36 G 1.0	22	90	345.6	815