
ÖLFLEX® SERVO 719 CY

고정 설치를 위한 PVC 외피 선명하고 낮은 정전 용량의 차폐된 서보 케이블 - 북미 인증

ÖLFLEX® SERVO 719 CY - UL/cUL AWM 인증과 고정 설치 또는 비정기적 굴곡을 위한 차폐된 저정전용량 서보 케이블

정보
ÖLFLEX® SERVO 700 CY 및 ÖLFLEX® SERVO 709 CY 후속 제품

낮은 정전용량 설계
제품 범위 확장







내유성

간섭 신호

장점
최고의 드라이브 제조업체에서 서보 모터 제품 라인에 사용하기에 적합
상호 커패시턴스 케이블 설계가 용이하여 케이블 설치 길이 연장 가능
다양한 인증 및 설치 공간 절약, 원가 절감
작은 케이블 직경으로 인한 공간과 무게 절약 설치
구리 편조 차폐는 케이블을 전자기장 간섭으로부터 보호해 줌

응용 범위
서보 모터 제어기 및 모터 사이의 연결용 케이블
고정 설치 및 간헐적 유연한 사용
플랜트 엔지니어링
기계 제작 및 기계 공구
인쇄기

제품 특성
낮은 정전 용량

최근 업데이트 (23.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® SERVO 719 CY

불꽃 저지성:
UL/CSA: VW-1, FT1.
IEC/EN: 60332-1-2
내유성
EMC-호환

인증
미국: UL AWM Style 2570
캐나다: cUL AWM Style I/II A/B FT1
UL File No. E63634

제품 구성
미세한 소선으로 집합된 순연동선
심선 절연: 폴리프로필렌 (PP)
항목에 따라 개별 디자인:
하나 또는 두개의 개별차폐된 제어선 혹은 페어선이 있으며, 포함된 전원선이 매우 짧은 피치로 함께 연합되어 있음 짧은 피치로 인하여 매우 유연함
제어선 혹은 전원선이 짧은 피치로 연합되어 있음
주석 도금된 구리 편조
주황색 (RAL 2003) PVC 외피

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0 클래스 설명 제어 케이블
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000104 ETIM 6.0 Class 설명: 제어 케이블
코어 인식 코드:	전원 코어: U/L1/C/L+를 표시하는 검은 색; V/L2; W/L3/D/L-; GN/YE 보호 도체 단일 페어 버전: 검정색 개별 디자인; 흰색 또는 갈색; 흰색 이중 페어된 버전: 검정색 흰색 번호 5; 6; 7; 8 0.34 mm² 페어: 흰색/갈색/녹색/황색 트리플: 검정색으로 흰색 번호 1; 2; 3
도체 연합:	VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 클래스 5에 따른 가는 집합선 가요도체
최소 곡률 반경:	간헐적 움직임: 15 x 외경 고정 설치: 6 x 외경
공칭 전압:	전원 코어 및 제어 코어 : U0/U: 600/1000 V UL & CSA: 1000 V
시험 전압:	Core/Core: 4 kV Core/Screen: 4 kV
보호 도체:	G = GN/YE 포함
온도 범위:	간헐적 굴곡: -5°C ~ +70°C (UL: +80°C) 고정 설치: -40°C ~ +80°C

비고
특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다

최근 업데이트 (23.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

ÖLFLEX® SERVO 719 CY

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (23.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® SERVO 719 CY

품번	선심수(CORE) / 단면적(mm²)	외경 (mm) 약.	구리 지수 (kg/km)	무게 (kg/km)
ÖLFLEX® SERVO 719 CY				
1020010	4 G 1,5	8.4	83	130
1020011	4 G 2,5	9.9	125	190
1020012	4 G 4	11.7	191	273
1020013	4 G 6	13.7	290	394
1020014	4 G 10	16.7	452	581
1020015	4 G 16	20.1	721	884
1020016	4 G 25	24.3	1100	1348
1020017	4 G 35	27.7	1548	1840
1020018	4 G 50	33.7	2151	2645
1020040	4 G 0,75 + (2 x 0,5)	8.9	78	159
1020041	4 G 1 + (2 x 0,5)	9.3	88	147
1020044	4 G 1 + (2 x 1,0)	10.2	107	204
1020042	4 G 1,5 + (2 x 0,5)	10.3	111	180
1020045	4 G 1,5 + (2 x 1,0)	10.8	130	230
1020053	4 G 1,5 + (3 x 1,0)	11.5	145	225
1020019	4 G 1,5 + (2 x 1,5)	11.5	146	242
1020043	4 G 2,5 + (2 x 0,5)	11.7	158	247
1020046	4 G 2,5 + (2 x 1,0)	12.1	173	293
1020054	4 G 2,5 + (3 x 1,0)	12.9	188	290
1020020	4 G 2,5 + (2 x 1,5)	12.9	189	306
1020047	4 G 4 + (2 x 1,0)	14.3	250	373
1020055	4 G 4 + (3 x 1,0)	14.8	270	402
1020021	4 G 4 + (2 x 1,5)	15	271	420
1020048	4 G 6 + (2 x 1,0)	16.0	334	485
1020022	4 G 6 + (2 x 1,5)	17	351	529
1020056	4 G 6 + (3 x 1,5)	17.0	370	537
1020049	4 G 10 + (2 x 1,0)	18.8	526	712
1020023	4 G 10 + (2 x 1,5)	19.5	540	752
1020057	4 G 10 + (3 x 1,5)	19.5	559	758
1020050	4 G 16 + (2 x 1,0)	22.3	772	991
1020051	4 G 16 + (2 x 1,5)	22.5	785.2	999
1020058	4 G 16 + (3 x 1,5)	23.0	805	1151

최근 업데이트 (23.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

ÖLFLEX® SERVO 719 CY

품번	선심수(CORE) / 단면적(mm²)	외경 (mm) 약.	구리 지수 (kg/km)	무게 (kg/km)
1020052	4 G 25 + (2 x 1,5)	26.1	1,184.9	1459
1020059	4 G 35 + (2 x 1,5)	30.4	1,598.1	1971
1020085	4 G 50 + (2 x 1,5)	34.0	2,205.2	2713
1020024	4 G 0,75 + 2 x (2 x 0,34)	9.7	99	163
1020035	4 G 1 + 2 x (2 x 0,75)	11.3	126.4	207
1020025	4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75)	12.3	150	245
1020026	4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0)	14.7	223	357
1020027	4 G 4 + 2 x (2 x 1,0)	16.4	288	452
1020028	4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)	16.6	307	469
1020029	4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)	18.5	421	617
1020030	4 G 10 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)	22.1	588	852
1020031	4 G 16 + 2 x (2 x 1,5)	25	876	1162
1020032	4 G 25 + 2 x (2 x 1,5)	28.7	1227	1590
1020033	4 G 35 + 2 x (2 x 1,5)	30.6	1652	2023
1020034	4 G 50 + 2 x (2 x 2,5)	37	2264	2876

최근 업데이트 (23.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.