ÖLFLEX® SERVO Basic Line according to Siemens 6FX5002 (PVC)

경부하 파워 체인 어플리케이션을 위한 핵심 라인

정보
애플리케이션 지향 성능 범주의 케이블
안전한 화면 연결 커넥터
PVC 외피



Lapp의 보완 자동화 요소

기계 및 플랜트 엔지니어링

기계적 저항성

최적 변형 방지

튼튼함

신뢰도

표준 하우징 단위의 컨넥터

방수

장점
전 세계적으로 제조된 지역에서 사용 가능
Lapp 품질 표준

최근 업데이트 (29.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® SERVO Basic Line according to Siemens 6FX5002 (PVC)

부분 자동화된 조립 프로세스가 전세계 어디에서든 높은 품질을 유지함

응용 범위
식품 생산 및 포장 기계
목공 기계

제품 특성
PVC 서보 케이블, 차폐
내염성 PVC 외장재로 정적 및 천천히 움직이는 용도의 기본 라인
혁신적인 커넥터 컨셉

인증
SIEMENS® 표준 6FX 5002에 적합한 설계

IEC 60332-1-2, VW-1, FT1에 따른 난연성

제품 구성
전체 범위의 유형
1.5mm² 와이어 게이지가 있는 브레이크 와이어

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0 클래스 설명 제어 케이블
코어 인식 코드:	전원 코어: U/L1/C/L+를 표시하는 검은 색; V/L2; W/L3/D/L-; GN/YE 보호 도체 단일 페어 버전: 블랙, 화이트 2개 페어 버전 : 흰색 숫자와 블랙; 5; 6; 7; 8 0,34mm² 페어: 백색/갈색/녹색/노랑
도체 연합:	IEC 60228/VDE 0295 class 5에 따른 세선 도체
최소 곡률 반경:	간헐적 움직임: 15 x 외경 고정 설치: 6 x 외경
공칭 전압:	전원 코어 및 제어 코어 : U0/U: 600/1000 V UL & CSA: 1000 V
시험 전압:	Core/Core: 4 kV Core/Screen: 4 kV
보호 도체:	G = GN/YE 포함
온도 범위:	수시 움직임: -5°C ~ +70°C (UL: +80°C) 고정형 설치시: -30°C 에서 +80°C

비고
특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
Siemens의 부분 명칭은 (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) Siemens AG의 등록 상표이며, 오직 비교의 목적으로만 등록된 것입니다.
다른 길이 및 케이블 종결은 요청시 제공 가능합니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

최근 업데이트 (29.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

ÖLFLEX® SERVO Basic Line according to Siemens 6FX5002 (PVC)

가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매
Further Article and length online https://servoconfigurator.lappgroup.com/

최근 업데이트 (29.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

ÖLFLEX® SERVO Basic Line according to Siemens 6FX5002 (PVC)

품번	외부 규격 (mm)	길이 (m)	선심수(CORE) / 단면적(mm²)	SIEMENS® 조립 지정	구리 지수 kg/1.000 pieces	다른 규격	PU
ÖLFLEX® SERVO Basic Line according to Siemens 6FX5002 (PVC)							
5480002690	7	10.0	2x(2x0,15)+2x0,38	2DC10	380	다른 길이는 요청시 제공 가능	1
5480002715	7	10.0	2x(2x0,15)+2x0,38	2DC20	380	다른 길이는 요청시 제공 가능	1
5480002990	8	10.0	4G1,5	5CN05	880	다른 길이는 요청시 제공 가능	1
5480003015	9.6	10.0	4G2,5	5CN11	1353	다른 길이는 요청시 제공 가능	1
5480003240	8	10.0	4G1,5	5CQ28	888.8	다른 길이는 요청시 제공 가능	1
5480003365	8	10.0	4G1,5	5CS01	880	다른 길이는 요청시 제공 가능	1
5480003565	9.6	10.0	4G2,5	5CS31	1320	다른 길이는 요청시 제공 가능	1
5480004290	10.4	10.0	4 G 1,5+(2x1,5)	5DQ28	1,686.7	다른 길이는 요청시 제공 가능	1
5480004415	10.4	10.0	4 G 1,5+(2x1,5)	5DS01	1500	다른 길이는 요청시 제공 가능	1
5480004515	12	10.0	4 G 2,5+(2x1,5)	5DS31	1,988.5	다른 길이는 요청시 제공 가능	1

최근 업데이트 (29.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.