

ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV

ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0.6/1kV, 다용도 연결 및 제어 케이블, PVC, 등급 5, 색상 코드 최대 5개 코어, 실외 사용

정보

실외 성능 우수

CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 품번 선택



옥외용에 적합



내한성



비틀림 저항성



자외선 저항

장점

4kV 시험 전압으로 인한 높은 전기 성능

응용 범위

플랜트 엔지니어링

산업 기계류

공조 시스템

발전소

무대 장치

고정 설치 뿐만 아니라 빈도수 있는 유연한 사용, 장력을 가진 비 연속적인 발생 움직임 용도

WTG(풍력 발전기)의 루프에 일반적으로 사용되는 비틀림 적용 분야에 적합

외부 응용에 적합

외피의 공칭/최소 평균 벽 두께가 1.8mm 이상인 각 치수: 강화된 외피가 유리하게 될 수있는 적용처

최근 업데이트 (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV

제품 특성

난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
ISO 4892-2UV에 따라 UV와 내후성
EN 50396에 의한 오존 저항성
-30°C 까지 유연성 유지

제품 구성

미세한 소선으로 집합된 순연동선 가요도체
심선 절연: PVC, 저온저항성
냉온-저항성을 가진 흑색 (RAL 9005) PVC 외피

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000057 ETIM 5.0 클래스 설명 저전압 전원 케이블
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000057 ETIM 6.0 Class 설명: 고전류 케이블
코어 인식 코드:	최대 5 코어: VDE 0293-308에 의해 색상 코드화. 참고 부록 T9 6코어부터: ÖLFLEX® 색상코드, 참고부록 T7
도체 연합:	IEC 60228/VDE 0295 class 5에 따른 미세 소선
WTG에서 비틀림 운동:	TW-0 & TW-1, 부록 T0 참조
최소 곡률 반경:	간헐적 움직임: 15 x 외경 고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압:	U0/U: 600/1000 V
시험 전압:	4000 V
보호 도체:	G = GN/YE 포함 X = GN/YE 미포함
온도 범위:	비정규적 유연한 사용: -30 °C ~ +70 °C 고정 설치: -40°C에서 +80°C

비고

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
다른 크기 및 스크린된 종류 요청시 제공 가능합니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV

Article number	선심수(CORE) / 단면적(mm ²)	외경 (mm)	구리 지수 (kg/km)	무게 (kg/km)
1120457	3 G 1.0	9	29	112
1120459	5 G 1.0	10.4	48	152
1120462	2 X 1.5	9.6	29	123
1120463	3 G 1.5	10.1	43	144
1120464	4 G 1.5	10.8	58	170
1120465	5 G 1.5	11.7	72	199
1120469	3 G 2.5	11.3	72	182
1120470	4 G 2.5	12.2	96	225
1120474	4 G 4.0	13.8	154	324
1120475	4 G 6.0	15.1	230	442