ÖLFLEX® SERVO Core Line acc. Allen Bradley / Rockwell (PVC)

경부하 파워 체인 어플리케이션을 위한 핵심 라인

정보
안전한 화면 연결 커넥터
사용 가능한 맞춤 길이



Lapp의 보완 자동화 요소

기계 및 플랜트 엔지니어링

기계적 저항성

최적 변형 방지

튼튼함

신뢰도

표준 하우징 단위의 컨넥터

방수

장점
전 세계적으로 제조된 지역에서 사용 가능
Lapp 품질 표준

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® SERVO Core Line acc. Allen Bradley / Rockwell (PVC)

응용 범위
식품 생산 및 포장 기계
목공 기계
For travel distances up to 10 m
정적 및 동적 어플리케이션의 경우
드레그체인 용도

제품 특성
경부하 파워 체인 어플리케이션을 위한 핵심 라인
새로운 PVC 서보 케이블, 차폐
혁신적인 커넥터 컨셉

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0 클래스 설명 제어 케이블
코어 인식 코드:	전원코어: 백색 인쇄백색 인쇄된 갈색: V / L2 백색 인쇄된 흑색: U/L2/C/L + 백색 인쇄된 회색: W/L3/D/L-GN/YE 보호도체 제어선: WS; SW
도체 연합:	IEC 60228/VDE 0295 class 5에 따른 세선 도체
최소 곡률 반경:	Chain application:7,5 x cable diameter 고정 설치: 4 x 케이블 직경
공칭 전압:	전원 코어 및 제어 코어 : U0/U: 600/1000 V UL & CSA: 1000 V
시험 전압:	Core/Core: 4 kV Core/Screen: 4 kV
보호 도체:	G = GN/YE 포함
온도 범위:	Chain application:-5°C to +70°C (UL: +80°C) 고정 설치: -40°C bis +80°C
교차 굴곡 주기:	5 mio. cycles

비고
특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
다른 길이 및 케이블 종결은 요청시 제공 가능합니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매
Bendingradius: Resolvercable 15x Outerdiameter
Resolver Corecode acc. DIN 47100
Allen Bradley / Rockwell part designations are registered trademarks of Allen Bradley / Rockwell , and are listed for comparison purposes only

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

ÖLFLEX® SERVO Core Line acc. Allen Bradley / Rockwell (PVC)

품번	길이 (m)	LENZE® 아이템 지정	OD in mm	선심수(CORE) / 단면적(mm²)	구리 지수 kg/1.000 pieces
5490000061	10.0	2090-CPBM7E7-16AA	12.7	4G1,5+(2x1,5)	1,441.27
5490000053	10.0	2090-CPBM7DF-16AA	12.7	4G1,5+(2x1,5)	1,441.27
5490000057	10.0	2090-CPWM7DF-16AA	8	4G1,5	818.1
5490000059	10.0	2090-CPWM7DF-14AA	11.1	4G2,5	1212

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.