# ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW

특별한 경고용 황색 외피

ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW - 유연한 PVC 케이블, 색상 코드. 경고 목적으로 황색 외피, 전원 및 제어 케이블, 450/750V, YSLY 또는 YY용

## 정보
CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 품번 선택
경고 목적



화학적 저항성 우수

비틀림 저항성

## 장점
4kV 시험 전압으로 인한 높은 전기 성능

## 응용 범위
주 전원이 끊어진 후에도 '살아'있는 전기 회로을 위한 것
전기 스위치 보드와 케비넷안의 서비스 소켓과 조명 회로
WTG(풍력 발전기)의 루프에 일반적으로 사용되는 비틀림 적용 분야에 적합

## 제품 특성
난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
화학적 저항성 우수, 카탈로그 부록 T1 참조

## 인증
IEC 60227-5 및 EN 50525-2-51 기준

## 제품 구성


©2024 Lapp Group - all rights reserved.

# ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW

미세한 소선으로 집합된 순연동선 가요도체
PVC 절연 LAPP P8/1
황색 (RAL 1016) PVC 외피

## 기술 데이터

| | |
|---|---|
| 분류 ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001578<br>ETIM 5.0 Class 설명 가용성 케이블 |
| 분류 ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001578<br>ETIM 6.0 Class 설명: 유연한 케이블 |
| 코어 인식 코드: | VDE 0293-308, 부록T9 참조 |
| 도체 연합: | IEC 60228/VDE 0295 class 5에 따른 미세 소선 |
| WTG에서 비틀림 운동: | TW-0 & TW-1, 부록 T0 참조 |
| 최소 곡률 반경: | 간헐적 움직임: 15 x 외경<br>고정 설치: 4 x 외경 |
| 공칭 전압: | U0/U: 450/750 VAC<br>보호되고 고정 설치 상황:<br>U0/U: 600/1000 V |
| 시험 전압: | 4000 V |
| 보호 도체: | G = GN/YE 포함<br>X = GN/YE 미포함 |
| 온도 범위: | 간헐적 움직임: -5°C ~ +70°C<br>고정 설치: -40°C에서 +80°C |

## 비고

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매


©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

# ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW

제품 정보

| Article number | 선심수(CORE) / 단면적(mm²) | 외경 (mm) | 구리 지수 (kg/km) | 무게 (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW; U0/U: 450/750 V | | | | |
| 0010400 | 3 G 1.5 | 8.1 | 43 | 95 |
| 00104023 | 4 G 1.5 | 8.9 | 58 | 117 |
| 00104033 | 5 G 1.5 | 10 | 72 | 144 |
| 0010401 | 3 G 2.5 | 9.6 | 72 | 152 |
| 00104043 | 4 G 2.5 | 10.7 | 96 | 205 |
| 00104053 | 5 G 2.5 | 11.8 | 120 | 225 |

최근 업데이트 (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.