

SILVYN® LTP-E

SILVYN® LTP-E - 니켈 도금 황동 인서트

정보

케이블이 손상되지 않도록 함



신뢰도



내온도성

장점

케이블 손상 방지

응용 범위

전선관 엔드 커버

전선관의 피팅이 사용되지 않으면

제품 특성

보호용 전선관 끝부분을 완전히 커버하는 원형 이음고리

제품 구성

나사 슬리브

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Class 설명: 보호용 금속 호스의 나사 연결

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001180

ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스 피팅

재료:

니켈 도금 황동

최근 업데이트 (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LTP-E

온도 범위:

-50°C ~ +135°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매



SILVYN® LTP-E

품번	공칭 (노미날) 크기	적합한 전선관 공칭 크기	피스 / PU
SILVYN® LTP-E			
61802300	10	1/4"	10
61802301	12	5/16"	10
61802302	16	3/8"	10
61802303	20	1/2"	10
61802305	25	3/4"	10
61802306	32	1"	10
61802307	40	1 1/4"	10
61802304	50	1 1/2"	4
61802308	63	2"	1