SILVYN® FCE-LFH

얇은 폴리올레핀 외피와 연동된 금속 전선관

SILVYN® FCE-LFH는 연동 프로파일 및 낮은 화재 위험성이 있는 나선형으로 감겨진 금속 전선관. 폴리올레핀 재킷

정보
Hazard Level: HL 3





- 철도
- 옥외용에 적합
- 화염 저지력
- 할로겐프리
- 공간 요구 사항
- 신뢰도
- 자외선 저항
- 방수

장점

최근 업데이트 (23.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FCE-LFH

유연한 전선관 디자인은 작은 굽힘 반경을 가능하게 하고 건조한 실내 및 습기 찬 실내뿐만 아니라 옥외용으로도 공간이 제한적인 공간 절약형 설치에 이상적
방수성

응용 범위
철도 차량 및 버스, 고정 설치 및 제한된 움직임이 발생할 수있는 용도에 사용
유분이 많은 환경 및 주변 온도가 높아진 지역에서도 적용 가능

제품 특성
UV-저항성
할로겐프리와 화염 저지력
높은 기계적 화학적 저항성

제품 구성
거친 프로필의 나선형으로 감긴 금속 보호 전선관
외피 : 할로겐 프리, 열가소성 폴리올레핀

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM 5.0 class 설명: 보호용 금속 호스
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001179 ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스
인증:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
전달된 색상:	검정색 (RAL 9005), UV 저항성
재료:	폴리올레핀 자켓이 있는 금속
온도 범위:	-25°C에서 +80°C 단기: 최대 +100°C

비고
* 타사제품, 랍 생산품 아님
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (23.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® FCE-LFH

품번	공칭 (노미날) 크기	ID x OD mm	곡률 반경(mm)	PU ring (m)
61814717	12	10.0 x 14.0	50	25
61814718	16	13.0 x 17.0	60	25
61814719	20	17.0 x 21.5	80	25
61814720	25	21.2 x 26.0	100	25
61814721	32	28.1 x 34.0	125	25
61814722	40	37.7 x 45.0	160	10
61814723	50	48.4 x 56.0	190	10

최근 업데이트 (23.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.