
ÖLFLEX® CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 kV

방화 특성이 개선된 저렴한 가격의 할로겐 프리 제어 케이블, 0.6/1kV 차폐 포함

ÖLFLEX® CLASSIC 128 CH BK 0.6/1kV, 연결 라인 및 제어 케이블, 할로겐 프리/고방염, HFFR 유연성, 도체 등급 5, 차폐, 공공 건물

정보
공간 절약형 저렴한 설치용
공용 빌딩 및 산업 플랜트에서 사용
EMC/차폐







옥외용에 적합

화염 저지력

할로겐프리

간섭 신호

자외선 저항

장점
Easy handling and installation due to flexible design
작은 케이블 직경으로 인한 공간 절약

응용 범위
공공 건물
플랜트 엔지니어링
산업 기계류
공조 시스템

최근 업데이트 (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 kV

높은 화재 위험에 노출된 주요 재산뿐만 아니라, 특히 인명과 동물의 생명 보호가 요구되는 곳에 적합
외부 응용에 적합
EMC-민감한 환경용도
(전자자기장 호환)

제품 특성
화염 저지력, IEC 60332-1-2 에 따름
(단일 케이블 상에 화염 확산)
IEC 60332-3-24와 IEC 60332-3-25 (수직 트레이상의 화염 확산)에 의해, 화염-전파를 막아줌
IEC 60754-1 에 따른 할로겐 프리
(할로겐 산 가스 양)
IEC 60754-2 (산 정도)에 따른, 연소 가스의 부식성
IEC 61034-2에 따른 낮은 연기 밀도
ISO 4892-2UV에 따라 UV와 내후성
EN 50396에 의한 오존 저항성

인증
EN 50525-3-11 기준

제품 구성
미세한 소선으로 집합된 순연동선 가요도체
심선 절연: 할로겐프리
할로겐프리 플라스틱 호일 랩핑
주석 도금연동선 편조.
특별한 할로겐 프리 합성으로 만들어진 피복, 검은색

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000057 ETIM 5.0 클래스 설명 저전압 전원 케이블
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000057 ETIM 6.0 Class 설명: 고전류 케이블
코어 인식 코드:	최대 5 코어: VDE 0293-308에 의해 색상 코드화. 참고 부록 T9 6 코어 부터: 흑색에 백색 번호
도체 연합:	IEC 60228/VDE 0295 class 5에 따른 미세 소선
최소 곡률 반경:	간헐적 움직임: 20 x 외경 고정 설치: 6 x 외경
공칭 전압:	U0/U: 600/1000 V
시험 전압:	Core/core: 4000 V Core/screen: 2000 V
보호 도체:	G = GN/YE 포함 X = GN/YE 미포함
온도 범위:	간헐적 움직임: -5°C ~ +70°C 고정 설치: -40°C bis +80°C

비고
특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).

최근 업데이트 (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

ÖLFLEX® CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 kV

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 kV

Article number	선심수(CORE) / 단면적(mm²)	외경 (mm)	구리 지수 (kg/km)	무게 (kg/km)
1123557	2 X 1.0	8.2	39.5	107
1123558	3 G 1.0	8.6	51	129
1123559	4 G 1.0	9.2	62.8	153
1123560	5 G 1.0	10.0	76	181
1123561	7 G 1.0	10.7	97.2	220
1123562	12 G 1.0	14.0	169.1	343
1123564	25 G 1.0	19.0	315.5	667
1123565	2 X 1.5	9.2	53.2	135
1123566	3 G 1.5	9.7	69.5	164
1123567	4 G 1.5	10.4	86.5	199
1123568	5 G 1.5	11.3	104.3	236
1123569	7 G 1.5	12.2	136.5	292
1123570	12 G 1.5	16.3	238.3	498
1123571	18 G 1.5	19.4	355.4	700
1123573	2 X 2.5	10.4	79.4	176
1123574	3 G 2.5	10.9	106.1	218
1123575	4 G 2.5	11.8	134.3	268
1123576	5 G 2.5	12.9	158.3	322
1123577	7 G 2.5	14.4	225	411
1123578	12 G 2.5	19.3	383.6	704
1123579	18 G 2.5	23.0	548.9	1058
1123580	25 G 2.5	26.8	761.7	1449
1123582	4 G 4.0	13.5	211.9	357
1123583	5 G 4.0	14.9	250.3	434
1123584	3 G 6.0	13.7	232.1	372
1123585	4 G 6.0	15.1	298.5	472
1123586	5 G 6.0	16.8	356.1	611

최근 업데이트 (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

ÖLFLEX® CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 kV



최근 업데이트 (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.