
SILVYN® LGES-M

실뱅 (SILVYN®) LGES-M은 비틀림 운동이있는용도에 사용할 수있는 스위블 메트릭 나사식 스테인리스 전선관

정보
통합된 내부 슬리브로 상단 부분 회전



열-저항성

내한성

내부식성

기계적 저항성

공간 요구 사항

튼튼함

장점
회전 응용 용도
높은 인장 강도
공간 절약

응용 범위
보호 전선관과 조합:
SILVYN® SSU / SSUE

높은 기계적 내구성을 요구되는 산업 현장

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LGES-M

제품 구성
미터법 연결 스레드
6각형 이음고리 , 비틀림 성분을 가진
캡 너트

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Class 설명 : 보호용 금속 호스의 나사 연결
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스 피팅
인증:	IEC EN 61386-23
재료:	니켈 도금 황동 스테인레스 강철 AISI 316
보호 평가:	IP 40
온도 범위:	-100°C에서 +400°C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® LGES-M

품번	미터법 크기	SW (mm)	전체 길이 mm	쓰레드(thread) 길이 (mm)	SILVYN® SSUE에 적합	피스 / PU
SILVYN® LGES-M (니켈 황동 도금)						
55503489	12 x 1.5	13	30	8	10	10
55503490	16 x 1.5	17	32.2	8	12	10
55503491	16 x 1.5	20	34.2	10	16	10
55503492	20 x 1.5	22	34.2	10	16	10
55503493	20 x 1.5	24	35.5	10	20	10
55503494	25 x 1.5	29	43.7	12	25	10
55503495	32 x 1.5	37	48	13	32	2
55503496	40 x 1.5	48	51.2	14	40	2
55503497	50 x 1.5	58	54.2	15	50	1
55503498	63 x 1.5	70	63.2	18	63	1
SILVYN® LGES-M (스테인리스)						
55503210	12 x 1.5	14	30.2	8	10	1
55503211	16 x 1.5	19	35.5	8	12	1
55503212	16 x 1.5	19	35.5	10	16	1
55503213	20 x 1.5	24	38.5	10	20	1
55503214	25 x 1.5	29	41.5	10	25	1
55503215	32 x 1.5	38	49	13	32	1

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.