
# SILVYN® EDU-AS

SILVYN® EDU-AS는 고온 칩으로부터 보호하는 강철 와이어 편조가 달린 금속 전선관





열-저항성

내한성

기계적 저항성

튼튼함

신뢰도

내온도성

**장점**
고온의 칩으로부터 보호
높은-인장력
높은 충격 저항성
유연한
높은 기계적 응력 용도

**응용 범위**
기계 엔지니어링
플랜트 엔지니어링
자동화 기술
케이블이나 전선이 용접 스파크나 핫 클립으로 인해 손상 받을 수 있는 경우에 사용됩니다
높은 기계적 내구성을 요구되는 산업 현장

최근 업데이트 (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

# SILVYN® EDU-AS

## 인증
VDE
DIN 49012, DIN EN IEC 61386-23에 따른 설계 K 준수
VDE 0165 DIN EN 50281-1-2용도 따라 EX-area 용도

## 제품 구성
거친 프로필의 나선형으로 감긴 금속 보호 전선관
아연 도금된 강철선 편조

## 주의
PU = 10m(요청 시)

## 기술 데이터

| | |
|---|---|
| 분류 ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001179<br>ETIM 5.0 class 설명: 보호용 금속 호스 |
| 분류 ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001179<br>ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스 |
| 인증: | IEC EN 61386-23 |
| 재료: | 아연도금 강<br>편조: 아연도금 강선 |
| 온도 범위: | 최대 +220°C |

## 비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매


©2024 Lapp Group - all rights reserved.

# SILVYN® EDU-AS

| 품번 | 공칭 (노미날) 크기 | ID x OD mm | 곡률 반경(mm) | SILVYN® MSK-M에 적합 | SILVYN® US-M에 적합 | SILVYN® US에 적합 | PU ring (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVYN® EDU-AS | | | | | | | |
| 61802380 | 10 | 7 x 10 | 28 | 12 x 1,5 | 10 x 1,0 | 7 | 50 |
| 61802390 | 14 | 10 x 14 | 34 | 16 x 1,5 | 12 x 1,5 | 9 | 50 |
| 61802400 | 17 | 13 x 17 | 40 | 20 x 1,5 | 16 x 1,5 | 11 | 50 |
| 61802410 | 19 | 15 x 19 | 45 | - | - | 13,5 | 50 |
| 61802420 | 21 | 17 x 21 | 50 | 25 x 1,5 | 20 x 1,5 | 16 | 50 |
| 61802430 | 27 | 22 x 27 | 63 | 32 x 1,5 | 25 x 1,5 | 21 | 50 |
| 61802440 | 36 | 29 x 36 | 85 | 40 x 1,5 | 32 x 1,5 | 29 | 25 |
| 61802450 | 45 | 38 x 45 | 100 | 50 x 1,5 | 40 x 1,5 | 36 | 25 |
| 61802470 | 56 | 49 x 56 | 135 | 63 x 1,5 | 50 x 1,5 | 48 | 25 |

최근 업데이트 (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.