

LAPP KABEL® X05VV-F

색상 코드 PVC 보호 도체가 있는 전원 및 제어 케이블

LAPP KABEL® X05VV-F



옥외용에 적합



조립 시간



내유성



신뢰도



자외선 저항

장점

최적 외부 직경 및 제5 유연성 등급의 코어로 간편한 실링

증가된 전기 요건, 4kV 테스트 전압

GOST 31947에 비해 물리적 및 기계적 특성에 대한 더 높은 요건과 더 엄격한 테스트 조건

응용 범위

고정 설치 및 이동성이 제한된 설치용 하나로 통합된 실링이 허용됩니다.

주변이 건조하거나 습한 공간에서 기후 조건을 인공적으로 조절하지 않아도 사용 가능한 기후 사양 Y 1.1, 3, 3.1 케이블 중간 정도의 기계 부하 조건 시

전기 설비, 조명 네트워크, 산업용 전기 기기의 설치 및 생산, 기계, 메커니즘, 기계, 기계, 기계, 생산 라인 등 측정 및 제어 장치 전원 공급용, 가정용 전기 기기 및 전기 공구 연결용, 원예 작업의 소규모 기계화를 위한 도구 연장 케이블 제작용

설치 요건(가압 또는 납땜 커넥터 단자 사용)을 준수하는 전원 공급 장치의 가정 및 산업 설치용

최근 업데이트 (23.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

LAPP KABEL® X05VV-F

제품 특성

연소가 단일 배선으로 분배되지 않음, GOST 31565에 따른 화재 위험 등급 O1.8.2.5.4 준수.

인증

TR TC 004/2011 요건 충족

TROPB(제123-FZ호) GOST R 53315-2009(S.5.2.) 요건 충족 PRGO 1

설계

구리 미세 와이어, IEC 60228 규격 등급 5 유연성, VDE 0295, GOST 22483.

EN 50363-3, VDE 0207-363-3, GOST 5960에 따른 PVC 플라스틱 TI 2 도체 절연

PVC 플라스틱 판 TM 2, EN 50363-4-1/VDE 0207-363-4-1, GOST 5960 규격, 은회색(RAL 7000/1)

기술 데이터

코어 인식 코드:	VDE 0293-1 규격 색상 코드, GOST 31947, 황색/녹색 접지 장착.
특별한 절연 저항성:	> 20 GOhm x cm
도체 연합:	VDE 0295/IEC 60228/GOST 22483 규격 유연성 등급 5
최소 곡률 반경:	비정규적 유연한 사용: 15 x 케이블 외경 고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압:	U0/U: 300/500 V
시험 전압:	4000 V
보호 도체:	G = GN/YE 포함 X = GN/YE 미포함
온도 범위:	제한된 이동성: -20 ~ +70°C 고정 설치: -60°C에서 +80°C

비고

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.

표준 길이: (100; 500; 1000) m

포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼

가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

케이블의 운송 및 보관은 GOST 18690을 준수해야 합니다.

직사광선, 강우 및 먼지의 영향을 받지 않는 지붕이 있는 창고 내 보관 기간: 5년 이내.

사진은 축척과 일치하지 않으며 제품의 상세도가 아닙니다.



LAPP KABEL® X05VV-F

Article number	선심수(CORE) / 단면적(mm²)	외경 (mm)	구리 지수 (kg/km)	무게 (kg/km)
3120000090	3 G 6.0	12.2	172.8	287